



AUDIO



Schwaiger Bluetooth® Sender & Empfänger

zur Erweiterung von Geräten um eine Bluetooth® Funktion

Dieser SCHWAIGER® Bluetooth® Sender und Empfänger erweitert das jeweils angeschlossene Gerät um eine Bluetooth® Funktion. Er wird entweder über ein Klinken- oder ein Lichtwellenleiter Anschlusskabel (TOSLINK, optisch | S/PDIF) angeschlossen.

Durch den eingebauten Lithium Akku ist das Produkt noch flexibler in seiner Anwendung und kann sowohl zuhause als auch unterwegs verwendet werden. Durch aktuelle Technologien und Übertragungsstandards garantiert das Produkt den maximalen Klanggenuss.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

DAR100 513
4004005012910



Letzte Aktualisierung: 20.06.2017



HIGHLIGHTS (DAR100 513)

- Sender: Umwandlung eines Klinken- oder optischen Signals (Eingang) in ein Bluetooth® Signal (Ausgang)
- Empfänger: Umwandlung eines Bluetooth® Signals (Eingang) in ein Klinken- oder optisches Signal (Ausgang)
- Geeignet für alle Bluetooth®-fähigen Geräte
- Automatischer Verbindungsaufbau
- Dual Pairing - Gleichzeitiger Betrieb von zwei Geräten
- Keine Übertragungsverzögerungen durch eine aptX Low Latency Technology
- Betrieb über integrierten Akku oder permanente Spannungsversorgung über Micro USB
- Spezielle Rauschfilter für eine optimale Audioübertragung ohne Störeinflüsse
- Lieferumfang: Hauptgerät, USB 2.0 Micro-A Anschlusskabel (0,8 m, Schwarz), Lichtwellenleiter Anschlusskabel (TOSLINK (S/PDIF), 1,0 m, Schwarz), 3,5 mm Klinkenkabel (10 cm, Schwarz), Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Qualität	ULTIMATE
Anschlüsse	1x Bluetooth® 1x USB 2.0 Micro-A Buchse 1x TOSLINK Buchse IN 1x TOSLINK Buchse OUT 1x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo)
Produktmaterial	Kunststoff
Bluetooth® Version	v4.1
Bluetooth® Reichweite (max.)	10 m
Bluetooth® Profil	A2DP (Stereoprofil)/AVRCP
Batterietyp	Lithium Polymer (wiederaufladbar)
Batteriekapazität	350 mAh
Spannungsversorgung	Eingang: 5 V DC , 200 mA

Überladeschutz	Ja
Kurzschlusschutz	Ja
Ladezeit (ca.)	2 h
Frequenzband	2.402 - 2.480 GHz
Sendeleistung	1,3 mW
Wiedergabedauer	15 h (AUX) 12 h (S/PDIF)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite)	60 mm
Abmessungen (Höhe)	19 mm
Abmessungen (Tiefe)	60 mm
Verpackungsart	Karton

Letzte Aktualisierung: 20.06.2017