



UNIVERSAL USB-C™ 8 PORT-DOCKING STATION



Anleitung zur schnellen Inbetriebnahme

DA-70884 Rev.2

Beschreibung

Mit der DIGITUS® USB-C™-Docking Station können Sie Ihr Notebook um 8 zusätzliche Schnittstellen erweitern. Unter anderem sind 2 HDMI®-Schnittstellen mit einer Auflösung von bis zu 6K / 30 Hz integriert. Während des Betriebs der Docking Station können Sie das angeschlossene Notebook über den vorhandenen stromführenden USB-C™-Port laden. Die maximale Ladekapazität beträgt 100 W. Außerdem sind 2 USB 3.0-Anschlüsse verfügbar, an die entsprechende Geräte wie Tastatur, Maus, externe Festplatte oder USB-Stick angeschlossen werden können. Dank Ladefunktion (BC 1.2) können über diese Ports auch Geräte wie Smartphones oder Tablets geladen werden. Sie können die Docking Station über den Gigabit RJ45-Anschluss mit Ihrem Router und damit mit dem Internet verbinden. So können Sie über ein angeschlossenes Notebook das Internet erreichen. Die Dockingstation verfügt zudem über Kartenanschlüsse für SD- und Micro SC-Karten. Speicherkarten bis 2 TB werden unterstützt. Das kompakte Gehäuse aus gebürstetem Aluminium zeichnet sich nicht nur durch seinen stylischen und eleganten Look aus, sondern auch durch seine praktische Tragbarkeit. Dank Plug & Play ist keine Treiberinstallation notwendig. Die Docking Station lässt sich so auch schnell und einfach an externe Systeme anschließen.

Sofortige Erweiterung durch umfassende funktionale Ports:

- 2x USB 3.0-Port
- 2x 4K HDMI
- 1x Gigabit
- 1x USB-C™ PD-Ladeanschluss
- 1x Micro SD
- 1x SD

Hinweis: Die folgenden 2 Tabellen listen die Auflösungen der 2 Video-Ports im SST- und im MST-Modus auf.

Im SST-Modus	
	HDMI®
Bei zwei verbundenen Ports	4K / 60 Hz

Im MST-Modus	
	HDMI®
Bei zwei verbundenen Ports	4K / 60 Hz

- Unterstützte Geräte (Beispiele):
2016/2017/2018 MacBook Pro, 2015/2016/2017 MacBook, ChromeBook, ASUS Transformer 3 Pro, Dell XPS 12 9365 and neuere, HP Elite X2, Spectre x360 13, 15, Pro Convertible, Huawei Matebook, Lenovo IdeaPad 720s, ThinkPad T470, T570, X1 Yoga, 720, 920, Microsoft Surface Book 2 und Pro, Razer Blade Stealth, Samsung Galaxy Tab Pro S und viele weitere USB-C™-Geräte mit Stromübertragung and DP Alternate Mode-Unterstützung
- Mit 2 USB 3.0-Ports und Type-C™-Ladeanschluss mit Pass-Through-Charging-Funktion, USB 3.0-Datentransfer über 2 Ports mit bis zu 5 Gbps. 2 USB-Ports erlauben es Ihnen, verschiedenste Geräte wie Tastatur, Maus, USB-Sticks etc. an Ihre Type-C-Geräte anzuschließen.
- 2 USB 3.0-Ports mit BC 1.2-Ladefunktion und automatischem Umschaltmodus
- 2 HDMI®-Anschlüsse mit bis zu 4K Videoauflösung bei 60 Hz. Kristallklare, hochauflösende Video- und Audioqualität. 2 HDMI®-Anschlüsse mit MST-Funktion unter Windows. Spiegeln oder erweitern Sie zwei Anzeigen gleichzeitig über die HDMI®-Anschlüsse mit USB-C™-Adapter. Perfekt für Präsentationen, Filmabende und mehr.
- 1 Gigabit Ethernet-Port sorgt für superschnelle Internetverbindung, abwärtskompatibel mit 10/100-Ethernet.

- Laden Sie Ihren Type-C™-Laptop, während Sie gleichzeitig weitere USB-Ports verwenden.
- Die gebürstete Aluminium-Optik passt perfekt zu Ihren Apple-Accessoires und sorgt für einen modernen und zeitlosen Aufbau auf Ihrem Schreibtisch.
- Unterstützte Betriebssysteme: Macbook (USB Type-C™) – Mac OS X (Mac OS unterstützt kein MST), Chromebook Pixel – Chrome OS, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Anschluss

Schließen Sie den Adapter direkt an Ihren Computer an.

Verbinden Sie Ihre USB-Geräte mit einem beliebigen USB-Port.

2x HDMI®-Ports übertragen Audio und Video Ihres Computers oder Tablets an ein HDMI®-Anzeigegerät zum Streamen oder Spielen mit einer Auflösung von bis zu Full 4K/ 60 Hz. 1080 P, 720 P, 480 P und weitere Auflösungen werden ebenfalls unterstützt.

Einfach anzuwenden und zu transportieren, mit Hot-Swap-Unterstützung.

Keine Treiber benötigt.

Funktionen


- 1) Chipsatz: VL102/VMM5200/VL817/GL3224/RTL8153B
- 2) Material: Aluminium
- 3) Kabellänge: 20 cm
- 4) Gewicht: 78 g
- 5) Betriebstemperatur: (0 °C bis 40 °C)
- 6) Betriebsfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % RH

Verpackungsinhalt:

1x Universal USB-C™ 8-Port-Docking Station

1x Anleitung zur schnellen Inbetriebnahme

Anschlüsse
Connections



Die Assmann Electronic GmbH erklärt hiermit, dass die Konformitätserklärung Teil des Lieferumfangs ist. Falls die Konformitätserklärung fehlt, können Sie sie per Post unter der unten angegebenen Herstelleradresse anfordern.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Deutschland

