



Türlautsprecher-Modul
Line-Level
TLM/LL 611-02 AG
210004995-00

Produktbeschreibung

Türlautsprecher-Modul Line-Level für Siedle Vario mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon, zur Anschaltung an eine symmetrische oder asymmetrische Line-Schnittstelle, z. B. an DoorCom-IP-Anlagen, IP-Server sowie an IP-Telefonanlagen.

Leistungsmerkmale:

- frontseitige Jalousie aus witterungs- und UV-beständigem Polycarbonat
- Lautsprecher, Sprachlautstärke einstellbar
- langlebiges Elektret-Mikrofon, Mikrofonverstärker mit Lautstärkeregelung
- potentialfreie Lichttaste mit LED-beleuchtetem Lichtsymbol
- symmetrische oder unsymmetrische Übertragung von Line-Signalen möglich (Mikrofon und Lautsprecher getrennt)
- Line-In 800 mVeff, Impedanz 2 kOhm
- Line-Out 100 mVeff, Impedanz 100 Ohm
- eingebaute Echokompensation für Voll-Duplex-Betrieb
- Stummschalte-Funktion (Mute-Funktion)

Technische Daten

Betriebsspannung:	15–28 V DC
Betriebsstrom:	max. 100 mA
Kontaktart:	Schließer 24 V, 2 A
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 35

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
TLM/LL 611-02 AG	Türlautsprecher-Modul Line-Level	Anthrazitgrau	E 210004995-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 AG	Lackstift	Anthrazitgrau	0	210007124-00



Türlautsprecher-Modul
Line-Level
TLM/LL 611-02 AG

210004995

Seite 2

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
TLM 611/612/645-.../01, BTLM 650-.../03Lautsprecher		Sonstiges	E	200029074-00
TLM 611/612/645-.../01, BTLM 650-.../03Mikrofon		Sonstiges	E	200029078-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... AG	Lichttaste mit Lichtsymbol	Anthrazitgrau	E	210007065-00

Türlautsprecher-Modul
Line-Level
TLM/LL 611-02 AG

210004995

Seite 3



Zeichnungen / Montage

