

KDC-BT950DAB

EAN: 0019048230775 Lieferbar ab Juli



- | | | | |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|
| ✓ DAB+ Seamless Blending | ✓ Easy Pairing | ✓ Kenwood Remote App | ✓ AAC/FLAC/MP3 WAV/WMA |
| ✓ Bluetooth (2 Phone Pairing) | ✓ Variable Beleuchtung | ✓ Spotify Control | ✓ 3 Preout 5 Volt |
| ✓ A2DP Streaming inkl. AVRCP 1.6 | ✓ iPod - Steuerung | ✓ Deutsches Menü | ✓ 13-Band EQ Laufzeitkorrektur |



CD / USB / iPod

- Wiedergabeformate: AAC, MP3, WMA, WAV & FLAC mit 96kHz/24bit (nur von USB) inkl. TAG-Anzeigen
- Beleuchteter USB-Anschluss inkl. iPod-Steuerung
- CD-Laufwerk mit 24-Bit D/A-Wandler (CD-R/RW & CD-Text)
- Wiederholfunktion & Zufallswiedergabe

Audio

- Sound DSP mit 13-Band Equalizer und Preset EQ (7 Voreinstellungen & 1 x frei wählbar)
- Digitale Laufzeitkorrektur (DTA) für optimale Klangqualität
- 3-Weg Aktivweiche
- 5-stufiger Bass-Boost- und 2-stufige Loudness-Funktion
- EQ Pro (semiparametrische 13-Band Klangregelung) und Preset EQ (7 Voreinstellungen & 1 x frei wählbar)
- „Drive EQ“ zur Soundoptimierung in Abhängigkeit der Lautstärkeinstellung

Anschlüsse

- iPod/iPhone-Direkt-Steuerung über USB-Port mit bis zu 1.5A Ladestrom
- Front- AUX-IN (3,5 mm Klinke) & USB-Eingang mit Schutzabdeckung
- 3 Vorverstärkerausgänge mit 5 V
- Anschluss für KFZ-spezifische Lenkradfernbedienung über optionalen Adapter
- Rückseitiger Eingang für Freisprechmikrofon (im Lieferumfang)

Tuner

- Digital-Empfänger für DAB und DAB+ mit „Seamless Blending“
- UKW/MW/LW-Hochleistungstuner mit RDS inkl. Radio Text Plus, PTY
- Permanenter Festsenderspeicher für 24 Sender (18 x UKW, 6 x MW/LW)
- DAB+ Scheibenantenne im Lieferumfang

Allgemein

- Deutsches Menü
- Abnehmbares Bedienteil mit 13-stelligem LC-Farbdisplay & 4-stellige Subline für Zusatzinfos mit "VA"-Technologie
- Variable Beleuchtung, manueller Dimmer (Tasten + LC-Display)
- Bluetooth mit Audio-Streaming und erweiterten AVRCP1.6 - Funktionen
- 2 Telefone parallel koppelbar
- „EASY PAIRING“-Funktion für iPhone
- 5 Audio-Streaming-Geräte gleichzeitig koppelbar (Kenwood Music Mix)
- Kenwood Remote App
- Spotify Control
- Kompatibel mit iPhone Sprachsteuerung „Siri“
- Duale „TEL-Direktzugriff“-Taste
- Drehregler, Music Search- / Rückkehr- Taste
- iPod/iPhone-Funktionen: „Alphabet & Skip Search“, „All Random“ und „App & iPod Control Mode“ sowie „2 Speed Search“
- Besonders niedriger Stromverbrauch bei ausgeschalteter Zündung (ACC OFF)



✓ ÜBERSICHTLICHE BEDIENUNG




Das KDC-BT950DAB punktet in Sachen Bedienung mit einem beleuchteten Lautstärkedrehknopf, der informativen „BT-Notification Bar“ und einem vergrößerten, durch den Einsatz verbesserter Beleuchtungselemente besonders gut ablesbaren LCD-Display. Der „BT Pairing Indicator“ zeigt auf den ersten Blick an, welches der beiden parallel koppelbaren Telefone momentan aktiv ist.

✓ DAB+ MIT SEAMLESS BLENDING



Der DAB+ Tuner empfängt die mehr als 250 in Deutschland verfügbaren Digitalradio-Stationen frei von Rauschen, Knacken und Pegelschwankungen. Und steht einmal kein ausreichend starkes DAB-Sendesignal zur Verfügung, wechselt der Tuner automatisch und ohne hörbare Unterbrechung vorübergehend auf die passende UKW-Frequenz. Dabei sorgt „Seamless Blending“, ein intelligenter Datenpuffer, für nahtlose Überblendungen ohne störende Pegel- und Zeitversätze.

✓ DSP MIT DIGITALER LAUFZEITKORREKTUR



Mit dem DSP des KDC-BT950DAB kann der Klang im Auto in vielerlei Hinsicht verbessert werden. Der Equalizer mit 13-Bändern erlaubt beispielsweise das Ausgleichen fahrzeugspezifischer Überhöhungen oder Senken im Frequenzgang und sorgt so für ein harmonisches Klangbild. Die digitale Laufzeitkorrektur ermöglicht das Ausgleichen der durch die Lautsprecherposition hervorgerufenen Beeinflussung der akustischen Raumabbildung.