






LED-Tischleuchte MAULstella colour vario, dimmbar



- **Leistungsstark:** Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke einstellbar
 - **Smartphone einfach aufladen:** Mit integriertem Wireless-Ladegerät, Qi- zertifiziert
 - **Zusätzlich:** 5V, max. 500 mA USB Typ A Anschluss
 - **Zwei Geräte gleichzeitig laden:** Über Auflegen und über den USB-Anschluss
 - **Edel:** Arm aus eloxiertem Aluminium
 - **Extrem sparsam:** Moderne LED-Technik
 - **Komfortabel:** Beleuchtungsstärke in 4 Stufen dimmbar, Farbtemperatur in 3 Stufen einstellbar
- Zum Aufladen von mobilen Endgeräten wie z. B. Smartphones oder Smartwatches
 - Qi-zertifiziert, induktive Ladefunktion, Typ Class 0, Version 1.2.4, Registrierungsnummer 9009, kompatibel für alle Qi-zertifizierten Endgeräte
 - Automatischer Start des Ladevorgangs beim Auflegen auf die Ladefläche
 - Kein Kabelchaos, keine Suche nach der richtigen Ladebuchse, geringerer Verschleiß der Steckkontakte
 - Mit 48 LEDs: 24 warmweiße (3000 Kelvin) und 24 tageslichtweiße (6500 Kelvin)
 - Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden
 - 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
 - Energieeffizienzklasse "A+" (Spektrum A++ bis E)

- Extrem niedriger Energieverbrauch mit ca. 8 Watt
- Gewichteter Energieverbrauch 8 kWh/1000h
- 1480 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand, Lichtstrom 460 Lumen
- Armlänge 38 cm
- Höhe in normaler Arbeitsstellung 41 cm
- Leuchtenkopf, 23 x 5 cm, neigbar
- Stabiler Standfuß, 18 x 11 cm, mit Beschwerungseinlage und schreibstischschonender Unterlage
- Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß für bequeme Lichteinstellung
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Technische Anpassungen aufgrund der EU-Verordnungen (EU) 2019/2020 und (EU) 2019/2015 vorbehalten. Mehr Infos unter www.maul.de/effizienzklasse/
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat
- Im Team mit optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik wird die Sicherheit der LED-Tischleuchte MAULstella, colour vario, dim., Qi und USB garantiert
- Obligatorisch unterziehen wir Prototypen verschiedensten Tests, in und außer Haus bei unterschiedlichen Testhäusern oder Instituten. Unter anderem werden:
 - Alle Steckernetzteile von uns zerlegt und auf ihre Sicherheit geprüft
 - Alle Leuchten in der Entwicklungsphase begleitenden EMV-Prüfungen unterzogen
 - Alle Leuchten im hauseigenen Prüflabor langzeitgetestet
- Garantie: 2 Jahre

| Art.-Nr. | Farbe | EAN-Code | Zollcode | Kabellänge ca. | Schutzklasse | VE | Packungsmaße/cm/VE | Gewicht/kg |
|----------|--------------|---------------|----------|-------------------|---------------------------|-------|--------------------|------------|
| 820 20 | 89 anthrazit | 4002390080606 | 94052040 | 1,7 m | II Eurosteckernetzteil | 1 St. | 46,0 x 16,0 x 6,5 | 1,129 |