

PRODUKTDATENBLATT

NEON DIGITAL FLEX 5M

NEON DIGITAL FLEX | Dekorative mehrfarbige LED-Strips für Außenanwendungen mit homogener Lichtverteilung



ANWENDUNGSGEBIETE

- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche
- Indirekte und direkte Beleuchtung
- Wohnräume

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ein- und Ausschalten, Farbwechsel und Dimmen über Fernbedienung
- Schutzart(Band): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	23,00 W
Betriebsart	Externer LED-Treiber
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Lichtfarbe (Bezeichnung)	RGB
Lichtstrom	180 lm
Lichtausbeute	8 lm/W

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	160 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht



Länge	5000 mm
Breite	6,7 mm
Höhe	13,5 mm
Produktgewicht	632,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Silikon
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
--------------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Alle Oberflächen

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Stecker, EU
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Netzteil nur im Basis-Set enthalten
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075504769	Faltschachtel 1	64 mm x 299 mm x 275 mm	914,00 g	5.26 dm ³
4058075504776	Versandschachtel 4	570 mm x 314 mm x 158 mm	4161,00 g	28.28 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.