

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA GARDEN 3 Dot extension 2,1 W

ENDURA GARDEN DOT | Dekorative Dots für Außenanwendungen

---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche



---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schutzklasse (Dots): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44
- Erweiterung auf maximal 18 Dots
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	2,10 W
<b>Betriebsart</b>	Netzspannung
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

Daten des Leuchtenschaltgeräts

<b>ECG - Dimmbar</b>	No
----------------------	----


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Lichtstrom</b>	110 lm
<b>Lichtausbeute</b>	52 lm/W

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	33 °
----------------------------	------

Abmessungen & Gewicht



<b>Breite</b>	23,0 mm
<b>Durchmesser</b>	23,0 mm
<b>Höhe</b>	96,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	80,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Material Abdeckung</b>	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	12500
-------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Erdspieß
Montageort	Boden

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	III
Schutzart	IP65
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Netzteil nur im Basis-Set enthalten
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075478510	Faltschachtel 1	102 mm x 44 mm x 109 mm	100,00 g	0.49 dm <sup>3</sup>
4058075478527	Versandschachtel 4	180 mm x 125 mm x 120 mm	534,00 g	2.70 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.