



# Einhell

# CLASSIC



**Akku-Vertikutierer-Lüfter**

**GC-SC 36/31 Li-Solo**

**Art.-Nr.: 3420660**

Ident.-Nr.: 11029

EAN-Code: 4006825636956

Der Einhell Akku-Vertikutierer GC-SC 36/31 Li-Solo ist der Profi für die Rasenpflege - empfohlen für Flächen bis 300 Quadratmeter. Als Mitglied der Power X-Change-Familie lassen sich die Akkus in allen Geräten dieser Reihe verwenden. Zwei 18 V-Batterien treiben den Reihenschlussmotor an. Auf der kugelgelagerten Messerwalze befinden sich die acht Doppelmesser aus robustem Edelstahl. Die Arbeitstiefe lässt sich in drei Stufen einstellen, sowie einer Transportposition. Der Führungsholm ist höhenverstellbar und klappbar. Die großflächigen Räder schonen den Rasen, das Gehäuse ist aus schlagfestem Kunststoff. Optional ist der GC-SC 36/31 Li erweiterbar zum 3-in-1-Kombi-Gerät (Lüfterwalze/Fangkorb). Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig
- Kraftvoller Reihenschlussmotor
- Kugelgelagerte Messerwalze mit 8 Doppelmessern aus Edelstahl
- 3-stufige Arbeitstiefeinstellung mit Transportposition
- Klappbarer und höhenverstellbarer Führungsholm
- Rasenschonende, großflächige Räder
- Schlagzähes Kunststoffgehäuse
- Optional erweiterbar zum 3in1 Kombi-Gerät (Lüfterwalze/Fangkorb)
- Empfohlen für Rasenflächen bis 300 m<sup>2</sup> (batterieabhängig)
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)





## Technische Daten

- |                            |       |
|----------------------------|-------|
| - Arbeitsbreite            | 31 cm |
| - Anzahl Vertikutiermesser | 8 STK |
| - Raddurchmesser vorne     | 18 cm |
| - Raddurchmesser hinten    | 10 cm |

## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 7.95 kg            |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 9.95 kg            |
| - Maße Einzelverpackung           | 600 x 465 x 328 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 1 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 9.95 kg            |
| - Maße Exportkarton               | 600 x 460 x 330 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 320   670   765    |



## Als Sonderzubehör erhältlich



18V 30min Power X-Change  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512011  
EAN-Code: 4006825587029  
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



Lüfterwalze GC-ES/SA 1231/1  
Vertikutierer-Zubehör  
Art.-Nr.: 3405572  
EAN-Code: 4006825629675  
Einhell Accessory



Messerwalze GC-ES/SA 1231/1  
Vertikutierer-Zubehör  
Art.-Nr.: 3405582  
EAN-Code: 4006825629682  
Einhell Accessory



Fangsack GC-ES/SA 1231/1  
Vertikutierer-Zubehör  
Art.-Nr.: 3405577  
EAN-Code: 4006825629699  
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512041  
EAN-Code: 4006825613698  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory

## Akku-Laufzeiten