

# VISTUS AD

## ALUMINIUM-AUSSENSTATION

AKUSTISCHE +  
OPTISCHE  
KLINGELANZEIGE

TÜRÖFFNER-  
FUNKTION

NEUE VERSION

AD ALU-430

3-FAMILIENHAUS

- NEU** Neue Klingeltaster-Generation:
- verbesserter Spritzwasserschutz
  - einfaches Auswechseln der Namensschilder von außen
  - Gleichmäßige weiße LED-Beleuchtung der Klingeltaster
  - Klingeltaster-Beleuchtung schaltet automatisch »EIN« bei Dunkelheit und »AUS« bei Helligkeit
  - Aufputzmontage: nur 25 mm flach
  - Hochwertiges **ALUMINIUM-DRUCKGUSS-FRONTGEHÄUSE** mit matter Schutzlackierung in anthrazit oder silber
  - Spritzwassergeschützt gem. IP 44
  - Anschluss für vorhandene Türöffneranlage
    - Öffnungszeit des Türöffners einstellbar (1 oder 5 Sek)
    - Türöffnung wird optisch und akustisch angezeigt

VISTUS  
DOOR COMMUNICATION

ALUMINIUM  
DRUCKGUSS  
GEHÄUSE



BELEUCHTUNGSAUTOMATIK



TÜRÖFFNER-AKTIVIERUNG

wird dem Besucher optisch und akustisch angezeigt:  
- Kurzer Doppel-Beepton ertönt  
- Klingeltaster leuchtet für die Dauer der Türöffnung grün

**NEU** Einfaches Auswechseln der Namensschilder



ANWENDUNGSBEISPIEL



ALU

wahlweise in  
Silber oder Anthrazit

### ZUBEHÖR



AD ALU-430

ALU-AUSSENSTATION FÜR 3-FAMILIENHAUS

| MODELL            | VISTUS AD ALU-430 S • Art.-Nr: 41006  | VISTUS AD ALU-430 A • Art.-Nr: 41192 |
|-------------------|---|--------------------------------------|
| LIEFERUMFANG      | 1x Außenstation   |                                      |
| GERÄT (B x H x T) | 118 x 195 x 25 mm   |                                      |
| VERPACKUNG        | 140 x 250 x 85 mm (B x H x T) • 0,4kg   |                                      |
| VE                | 10 Stück • 450 x 300 x 270 mm (B x H x T) • 5,1 kg  |                                      |
| STROMVERSORGUNG   | Netzteil 15V DC/1A  |                                      |
| ZUSATZ-INFO       | Min. 5 Adern (0,75mm <sup>2</sup> ) • Max. Kabellänge: 100 Meter • Temperaturbereich: -20°C bis +50°C |                                      |
| ZULASSUNG         | Europäische Union   |                                      |
| EAN-CODE          | 4250109170593 ALU-SILBER  | 4250109170982 ALU-ANTHRAZIT          |