

FLEXIBLER EINSTIEG
INS EIGENE
SMART HOME

Homematic IP WLAN Access Point

HmIP-WLAN-HAP

Einfach und flexibel ins Smart Home starten: Der kompakte WLAN Access Point sorgt für eine komfortable Einrichtung und Steuerung des Homematic IP Systems per kostenloser Smartphone-App. Dank der WLAN-Verbindung kann der Access Point an beliebiger Stelle im Zuhause positioniert werden.



homematic 
Smartes Wohnen, das begeistert.



Abbildung ähnlich

Einfache Installation:

1. QR-Code scannen
 2. Stromversorgung herstellen
 3. WLAN-Verbindung herstellen
- Fertig ✓

EINFACHE UND INTUITIVE EINRICHTUNG

Der WLAN Access Point wird lediglich mit Strom versorgt und über die Homematic IP App mit dem WLAN-Netzwerk verbunden. Fertig!

Der Nutzer wird dabei in der App Schritt für Schritt durch die Einrichtung geführt.

Dank der WLAN-Verbindung kann der Access Point an beliebiger Stelle im Zuhause positioniert werden.

Sie möchten **mehr als einen** Access Point (mit Advanced Routing) oder Homematic IP **Wired-Geräte** in Ihrem Smart Home nutzen?

Dann ist der **Homematic IP Access Point (HmIP-HAP)** oder der **Homematic IP Wired Access Point (HmIPW-DRAP)** genau die richtige Wahl.

Hinweis: Eine Kombination des WLAN Access Points mit der Homematic IP Smart Home Zentrale CCU3 ist nicht möglich.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|-------------------------------------|
| Versorgungsspannung | 5 VDC |
| Versorgungsspannung Steckernetzteil (Eingang) | 100 V-240 V/50 Hz |
| Leistungsaufnahme Ruhebetrieb | 400 mW |
| Umgebungstemperatur | 5 bis 35 °C |
| Abmessungen (B x H x T) | 100 x 40 x 19 mm |
| Gewicht | 40 g |
| Funk-Frequenzband | 868,0-868,6 MHz 869,4-868,65 MHz |
| Typ. Funk-Freifeldreichweite | 250 m |
| Max. Funk-Sendeleistung | 10 dBm |
| Max. Funk-Sendeleistung WLAN | 20 dBm |
| WLAN | IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz |

DAS INDIVIDUELLE SMART HOME

Das Anlernen von Homematic IP Funk-Geräten ermöglicht den individuellen Aufbau eines umfassenden Smart-Home-Systems ganz einfach per kostenloser Smartphone-App mit intuitiver Benutzerführung. Die angelernten Geräte kommunizieren zuverlässig über das Homematic IP Funk-Protokoll.

KOMFORTABLE STEUERUNG PER SPRACHBEFEHL UND VON UNTERWEGS

Viele Geräte und Funktionen des Homematic IP Systems können ganz bequem per Sprachbefehl über Amazon Alexa oder Google Assistant gesteuert werden.

Die Kombination aus Cloud-Service und App ermöglicht auch von unterwegs den zuverlässigen Zugriff auf das Smart-Home-System.

INBETRIEBNAHME GANZ OHNE MONTAGE

Der WLAN Access Point kann einfach liegend auf einem Tisch oder im Regal betrieben werden – genau da, wo er gebraucht wird. Das passende Micro-USB-Kabel und Steckernetzteil für die Stromversorgung wird mitgeliefert.

HOHE SICHERHEIT UND ANONYMITÄT NACH DEUTSCHEN QUALITÄTSSTANDARDS

- ✓ AES 128-Verschlüsselung zwischen Geräten, App und Cloud
- ✓ Serverstandort in Deutschland
- ✓ Keine Abfrage persönlicher Daten
- ✓ Zuverlässiges Homematic IP Funk-Protokoll

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 153663A0 |
| EAN-Code | 4047976536634 |
| Kurzbezeichnung | HmIP-WLAN-HAP |
| Verpackungseinheit | 144 |
| Maße Verpackung | 122 x 93 x 36 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung | 226,9 g |

LIEFERUMFANG

Homematic IP WLAN Access Point
USB-Steckernetzteil (5 VDC/550 mA)
Bedienungsanleitung

Das Gerät ist geprüft und zugelassen für folgende Funktionen: Licht und Beschattung, Raumklima sowie Wetter und Umwelt.