


PRODUKTDATENBLATT

LED SPOT IP44 CLICK CCT 3X7W 3000/4000 K

LED SPOT IP44 | Leuchten mit zwei einstellbaren Farbtemperaturen über Wandschalter



ANWENDUNGSGEBIETE

- Wand- und Deckenanbau
- Badezimmer (IP44)
- Innenraumanwendungen

PRODUKTVORTEILE

- Lichtlenkung individuell einstellbar
- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Verstellbare Leuchtenköpfe
- Farbtemperatur über Wandschalter wählbar (3000 K, 4000 K)
- Schutzart: IP44



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	20,00 W
Betriebsart	Netzspannung
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000/4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	90
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White/Cool White
Lichtstrom	1000 lm
Lichtausbeute	50 lm/W

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht



Länge	350,0 mm
Breite	100,0 mm
Höhe	150,0 mm
Produktgewicht	1180,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
-------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Decke / Wand

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Justierbar	Ja
Anschlussart	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075399594	Faltschachtel 1	192 mm x 137 mm x 394 mm	1331,00 g	10.36 dm ³
4058075399600	Versandschachtel 4	394 mm x 284 mm x 408 mm	2580,00 g	45.65 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.