

Artikel-Nr.: 20110032

**Besondere Ausstattungsmerkmale:**

- Für den Empfang von Satelliten im Ku-Band, wie z. B. ASTRA, EUTELSAT oder TürkSat
- Das Speisesystem entspricht der ASTRA-Spezifikation für Universal-Wideband-LNB
- Für den Empfang eines Satelliten werden nur zwei Kabel vom LNB zu Wideband-Multischalter benötigt, bei Multifeed können somit mit nur vier Kabeln zwei Satelliten empfangen werden
- Energiesparend - nur 1,2 Watt Leistungsaufnahme
- Stromversorgung erfolgt über Koaxialkabel
- Durch den kompakten Aufbau geeignet für Multifeed
- Komplettschutz von LNB und Kabelanschlüssen im belüfteten Gehäuse, Schutzart: IP 54
- 5 Jahre Garantie gemäß KATHREIN-Garantiebedingungen



Hersteller: Kathrein

**UAS 582****Produktinformationen "UAS 582"**

Wideband-Speisesystem - 10,70-12,75 GHz - 2 Ausgänge breitbandig -  
Stromaufnahme: <100 mA - Multifeed-tauglich

<b>Typ:</b>	UAS 582
<b>Bestell-Nr.:</b>	20110032
<b>Polarisation:</b>	1x vertikal und 1x horizontal
<b>Eingangsfrequenz:</b>	10,70 - 12,75 GHz
<b>Verstärkung:</b>	> 50 dB
<b>Ausgangsfrequenz:</b>	300 - 2350 MHz
<b>Oszillatorfrequenz (L.O.):</b>	10.4 GHz
<b>Phasenrauschen (L.O.: 10,60 GHz):</b>	1 kHz: -50, 10 kHz: -75, 100 kHz: -95 dBc
<b>Systemgüte (G/T):</b>	Siehe Offset-Parabolantennen dB/K
<b>Geeignet für Sat-Antenne:</b>	CAS 06/60/80/90/120
<b>Polarisations-Entkopplung:</b>	min. 22 dB
<b>Leistungsaufnahme LNB:</b>	max. 1,2 W
<b>Versorgungsspannung LNB:</b>	9 ... 19 V
<b>Ausgang/Impedanz:</b>	2 x F-Connector/75 Ω
<b>Gewicht ca.:</b>	0.8 kg
<b>Abmessungen:</b>	235 x 135 x 44 mm
<b>Verpackungsmaße:</b>	295 x 185 x 65 mm

**Mehr Bilder zu "UAS 582"**