

FPMA-D700DD6

NEOMOUNTS MONITOR-TISCHHALTERUNG

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	10 inch
Max. Bildschirmgröße*	27 inch
Min. Gewicht	0 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	8 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	6
VESA-Minimum	75x75 mm
VESA-Maximum	100x100 mm
Tischmontage	Durchführung Ständer

FUNKTIONALITÄT

Höhenverstellung	32-88 cm
Weiteneinstellung	129 cm
Tiefeneinstellung	37 cm
Neigung (Grad)	180°
Schwenkbereich (Grad)	180°
Drehpunkte	1
Rotation (Grad)	360°
Anpassungstyp	Manuell

INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371446918

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.



Neomounts



Neomounts

Neomounts FPMA-D700DD6 ist eine Tischhalterung für sechs Flachbildschirme bis 27" (69 cm).

Die Neomounts Tischhalterung, Modell FPMA-D700DD6, ist eine neig-, schwenk- und drehbar Tischhalterung für sechs Flachbildschirme bis 27" (69 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für Platzierung auf Schreibtischen mittels einem Standfuß. Neomounts neig-(180°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jeden Betrachtungswinkel zu ändern, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 32 bis 88 Zentimetern. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Neomounts FPMA-D700DD6 hat einen Drehpunkt und eignet sich für Bildschirme bis 27" (69 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist 8 kg je Bildschirm. Die Tischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 oder 100x100 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können unter Verwendung von Neomounts Vesa-Adapterplatten abgedeckt werden. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.