

Kfz-Notebook-Netzteil

00200008 Universal-Kfz-Notebook-Netzteil "Slim & Light", 15-19V/70W



Highlighttext:

- mobile Stromversorgung für Notebooks und Tablets im Kfz
- hochwertige Qualität in Verarbeitung, Leistung und Sicherheit
- Klett-Kabelbinder ermöglicht ein ordentliches Kabelmanagement ohne Kabelsalat
- USB-Power-Socket versorgt weitere USB-Geräte mit Strom
- LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft über den Gerätestatus
- kompaktes Reiseformat ist ideal für unterwegs
- 7 zusätzliche Notebookstecker für verschiedene Modelle gängiger Hersteller
- Betrieb über Zigarettenanzünderbuchse

Verbraucherhinweis:

Sie besitzen ein Universal-Notebooknetzteil von Hama, aber der passende Adapter für Ihr Notebook war im Lieferumfang nicht enthalten? Für die meisten gängigen Modelle etablierter Marken sind Adapter verfügbar, wir schicken Ihnen diese innerhalb weniger Tage unter <http://www.hama.de/adapterservice> kostenlos zu!

Technische Eigenschaften:

- Anschluss: USB-Buchse
- Kompatible Geräte: Notebook
- Kompatible Hersteller: Acer/Asus/Dell/Dynabook/Fujitsu/HP/Lenovo/MSI/Medion/PEAQ/Packard Bell/Samsung/Toshiba/VAIO
- Anzahl Notebookstecker: 8
- Besonderheit: Klett-Kabelbinder/Kostenloser Adapterservice/USB-A Buchse
- Spannungseinstellung Netzteil: Manuell
- Außenmaß Breite: 5,6 cm
- Außenmaß Höhe: 1,7 cm
- Außenmaß Länge: 10,2 cm
- Gewicht: 172,6 g
- Kabellänge Ausgang: 1,45 m
- Kabellänge Eingang: 0,3 m
- Max. Ausgangsleistung: 70 W
- Max. Ausgangsstrom: 4,50 A
- Stromstecker: KFZ-Stecker
- Ausgangsspannung: 15 V/16 V/19 V
- Eingangsspannungsbereich von/bis: 12-15 V
- Farbe: Schwarz
- Farbton: Schwarz
- Produktbereich: PC & Notebook

Lieferumfang:

- 1 Universal-Kfz-Notebook-Netzteil "Slim & Light"
- 7 Notebookstecker
- 1 Bedienungsanleitung

Kfz-Notebook-Netzteil

00200008 Universal-Kfz-Notebook-Netzteil "Slim & Light", 15-19V/70W

 4 047443 426642	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	hama [®]	00200008	6	1	1