

NS-M1250WHITE

NEOMOUNTS MOBILER FLACHBILD STÄNDER

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	37 inch
Max. Bildschirmgröße*	70 inch
Min. Gewicht	0 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	70 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	200x200 mm
VESA-Maximum	600x400 mm

FUNKTIONALITÄT

Typ	Neigen Rotieren Fixiert
Neigung (Grad)	5°
Rotation (Grad)	90°
Höhe	137 cm
Breite	92 cm
Tiefe	70 cm
Anpassungstyp	Keine

INFORMATIONEN

Farbe	Weiß
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371448073

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.



Neomounts



Neomounts

Neomounts NS-M1250WHITE ist ein mobiler Bodenständer für Flachbild-Fernseher bis 70" (178 cm) - Weiß

Der Neomounts Bodenständer, das Modell NS-M1250WHITE, ist ein mobiler Bodenständer für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 70" (178 cm). Dieser mobile Ständer ist eine großartige Wahl für platzsparende Handhabung, wenn Wand-, Deckenmontage oder Schreibtisch Platzierung keine Option sind. Dieser Wagen ermöglicht Ihnen die Nutzung des Gerätes in mehreren Standorten Ihres Gebäudes. Gibt Ihnen die optimale Positionierung für sowohl stehende als sitzende Zuschauer, in jeder Anwendung. Neomounts' Bodenständer NS-M1250WHITE hält Ihren Bildschirm und AV Geräte. Intelligentes Kabelmanagement der Halterung zum Flachbildschirm. Die Rollen erlaubt ihnen den Wagen dorthin zu bewegen wo Sie ihn brauchen. Rollen Sie diesen Wagen leicht durch Türen und über Schwellen. Der Trolley ist mit vier massiven Lenkrollen ausgestattet, von denen die beiden vorderen Rollen mit einer Bremse ausgestattet sind. Neomounts NS-M1250WHITE eignet sich für Bildschirme bis 70" (178 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 70 kg für einen Bildschirm. Das Stativ eignet sich für Bildschirme mit VESA 200x200 bis 600x400 mm Lochmuster. Die Halterung ist auch für Microsoft Surface Hub 2S(X) geeignet. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.