

## FPMA-D750BLACK

## NEOMOUNTS MONITOR-TISCHHALTERUNG

### TECHNISCHE DATEN

#### ALLGEMEIN

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Min. Bildschirmgröße* | 10 inch                |
| Max. Bildschirmgröße* | 32 inch                |
| Min. Gewicht          | 2 kg (pro Bildschirm)  |
| Max. Gewicht          | 8 kg (pro Bildschirm)  |
| Bildschirme           | 1                      |
| VESA-Minimum          | 75x75 mm               |
| VESA-Maximum          | 100x100 mm             |
| Tischmontage          | Durchführung<br>Klemme |

#### FUNKTIONALITÄT

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Typ                   | Voll beweglich<br>Neigen<br>Rotieren<br>Schwenken |
| Höhenverstellung      | 18-48 cm  |
| Tiefeneinstellung     | 0-47 cm   |
| Neigung (Grad)        | 170°  |
| Schwenkbereich (Grad) | 180°  |
| Drehpunkte            | 3   |
| Rotation (Grad)       | 180°  |
| Anpassungstyp         | Gasfeder  |

#### INFORMATIONEN

|               |               |
|---------------|---------------|
| Farbe         | Schwarz       |
| Hauptmaterial | Stahl         |
| Garantie      | 5 Jahre       |
| EAN code      | 8717371446604 |

\*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.




**Neomounts FPMA-D750BLACK ist eine Tischhalterung für Flachbildschirme bis 32" (81 cm).**

Die Neomounts Tischhalterung, Modell FPMA-D750BLACK, ist eine neig-, schwenk- und drehbar Tischhalterung für Flachbildschirme bis 32" (81 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Klemme oder einer Durchführung. Neomounts einzigartige neig- (170°), dreh- (180°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht die Anpassung an jeden Betrachtungswinkel, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist einfach durch Gasfeder höhenverstellbar von 18 bis 48 Zentimetern. Die Tiefe kann von 0 bis 47 Zentimetern verstellt werden. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel über die Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Neomounts FPMA-D750BLACK verfügt über drei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 32" (81 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist bis 8 kg. Die Schreibtischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 oder 100x100mm. Verschiedene Lochmuster können unter Verwendung von Neomounts Vesa-Adapterplatten abgedeckt werden. Durch die Verwendung einer ergonomischen, flachen Halterung können Nacken- und Rückbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

FPMA-D750BLACK

NEOMOUNTS MONITOR-TISCHHALTERUNG



Neomounts