

FPMA-D750SILVER

NEOMOUNTS MONITOR-TISCHHALTERUNG

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	10 inch
Max. Bildschirmgröße*	32 inch
Min. Gewicht	2 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	8 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	75x75 mm
VESA-Maximum	100x100 mm
Tischmontage	Durchführung Klemme

FUNKTIONALITÄT

Typ	Voll beweglich Neigen Rotieren Schwenken
Höhenverstellung	18-48 cm
Tiefeneinstellung	0-47 cm
Neigung (Grad)	170°
Schwenkbereich (Grad)	180°
Drehpunkte	3
Rotation (Grad)	180°
Anpassungstyp	Gasfeder

INFORMATIONEN

Farbe	Silber
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371446611

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.




Neomounts FPMA-D750SILVER ist eine Tischhalterung für Flachbildschirme bis 32" (81 cm).

Die Neomounts Tischhalterung, Modell FPMA-D750SILVER, ist eine neig-, schwenk- und drehbar Tischhalterung für Flachbildschirme bis 32" (81 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Klemme oder einer Durchführung. Neomounts' einzigartige neig- (170°), dreh- (180°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht die Anpassung an jeden Betrachtungswinkel, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist einfach durch Gasfeder höhenverstellbar von 18 bis 48 Zentimetern. In der Tiefe lässt sich die Halterung einfach von 0 bis 47 Zentimetern verstellen. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel über die Rückseite der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Neomounts FPMA-D750SILVER verfügt über drei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 32" (81 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produktes beträgt 2 bis 8 kg. Die Schreibtischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 oder 100x100mm. Verschiedene Lochmuster können unter Verwendung von Neomounts Vesa-Adapterplatten abgedeckt werden. Durch die Verwendung einer ergonomischen, flachen Halterung können Nacken- und Rückbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

FPMA-D750SILVER

NEOMOUNTS MONITOR-TISCHHALTERUNG



Neomounts