

GLAS TOUCH, HINTERGRUNDBELEUCHTUNG UND MULTIFUNKTION

Die smarte Steckdose von IOTTY hat eine Oberfläche aus Temperglas und eine eingebaute Hintergrundbeleuchtung, die Sie variabel einstellen können und ersetzt sogar ein separates Nachtlcht. Die Möglichkeit verschiedene Farben zu wählen macht den IOTTY Smart Home Schalter zu einem hochmodernen Designelement für Ihr Zuhause, Büros oder öffentliche Gebäude. Die smarte Steckdose von IOTTY ist die Antwort auf die Frage nach einer einfachen Installation, flexiblen Anwendung und der Integration in die weltweit führenden Smart-Home-Assistenten wie Amazon Echo und Google Home SmartThings und Siri Shortcuts. Die smarte Steckdose von IOTTY wird direkt mit Ihrem WLAN-Netz verbunden, ohne einen separaten HUB, eine zentrale Steuereinheit oder eine spezielle Verkabelung zu benötigen.

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- Ersetzt alle in vorhandenen Unterputzsteckdosen eingebauten Steckdosen
- Einfach zu installieren
- Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
- Mit Ein-Aus-Schalter, kein Abziehen des angeschlossenen Geräts notwendig
- Legen Sie intelligente Funktionen wie GEO-Standort, Gruppensteuerung, automatische Timer, Wettersteuerung und Überwachung Ihres Energieverbrauchs fest
- Integriert sich direkt in Google Home, Amazon Alexa, Siri Shortcuts und SmartThings
- Arbeitet manuell mit und ohne WLAN
- Kostenlose App und kostenlose Nutzung von Cloud-Diensten



FARBEN



Weiß

Schwarz


Grau

Beige

Blau

* Die Wirkung der Farbe hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich dem Material und dem farblichen Untergrund auf dem der Schalter montiert wird. IOTTY kann nicht dafür garantieren, dass die Produkte exakt genau den Farben entsprechen, die hier gedruckt sind.

TECHNISCHE ANGABEN




ALLGEMEIN	Artikelbezeichnung	iotty Smarte Steckdose
	Model	OSWDE
	Konformität	
	Hersteller	Italienisches Design von IOTTY SRL Produziert in PRC

WLAN	WLAN Standard	Wi-Fi 802.11 b/g/n/e/i, Wi-Fi direct (P2P)
	Leistungspegel	20dBm max
	WLAN Version	WiFi 802.11
	WLAN	Kann ausgeschaltet werden Arbeitet mit 2,4 GHz Band

TECHNISCHE DATEN	Betriebsspannung	230 Vac
	Frequenz	50 Hz
	Strom	Max 5A per output
	Standby-Verbrauch	<0.5W
	Zulässige Umgebungstemperatur	0°C ÷ +40°C
	Benötigte Anschlussleitung	Neutral

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS



UNTERSTÜTZT

Installieren Sie die iotty Unterputzsteckdose und die steuern Sie kabellos Ihre Haushaltsgeräte und Elektronik bis zu 16A.

AUTOMATISIERUNGEN



ÜBERWACHUNG DES ENERGIEVERBRAUCHS.

Behalten Sie Ihren Stromverbrauch unter Kontrolle.



BENACHRICHTIGUNGEN. Erhalten Sie eine Nachricht, wenn das Licht an-/oder ausgeschaltet wird.



MIT ANDEREN NUTZERN TEILEN. Entscheiden Sie ausgewählte Gruppe(n) mit anderen Benutzern zu teilen.



ZEIT. Schalten Sie Ihren IOTTY nach Ihren Zeitvorgaben.



WLAN. Schaltet Ihren IOTTY, wenn Sie sich in einem von Ihnen definierten WLAN-Netz befinden.



STANDORTBESTIMMUNG. Schalten Sie Ihren IOTTY, wenn Sie sich in einem von Ihnen definierten Gebiet befinden.



SONNENSTAND. Schalten Sie Ihren iotty nach Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.



WETTER. Schalten Sie Ihren IOTTY nach den Wetterbedingungen.



KABELLOSE KONTROLLE

Schließen Sie Ihr Gerät an die iotty Steckdose an und steuern Sie diese von überall.



MANUELL ODER AUTOMATISCH AKTIVIERUNG

Schalten Sie Ein oder Aus, wie es Ihren Vorlieben und Anforderungen entspricht.



SMART FEATURES

Hintergrundbeleuchtung ändern, automatisches einstellen des Timers, Wetterkontrolle, Urlaubsmodus und vieles mehr.



iotty srl
Via Del Laghetto, 18/20
33080 Porcia (PN) - ITALY

www.iotty.com
iotty@iotty.com

Finden Sie uns auch auf