

NEOMOUNTS TISCHHALTERUNG FÜR CURVED

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	10 inch
Max. Bildschirmgröße*	49 inch
Min. Gewicht	0 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	20 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	18 kg (pro Bildschirm)
Curved/Ultra Wide	
Bildschirme	1
VESA-Minimum	75x75 mm
VESA-Maximum	100x100 mm
Tischmontage	Klemme

FUNKTIONALITÄT

Typ	Voll beweglich
	Neigen
	Rotieren
	Schwenken
Höhenverstellung	37,6-47,8 cm
Tiefeneinstellung	7-44,3 cm
Neigung (Grad)	25°
Schwenkbereich (Grad)	180°
Rotation (Grad)	360°
Breite	13 cm
Anpassungstyp	Manuell

INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371447533

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.



Neomounts FPMA-D960BLACKPLUS ist eine Tischhalterung für Breitbildmonitore und curved Monitore bis 49" (124 cm) - Schwarz

Die Neomounts Tischhalterung, Modell FPMA-D960BLACKPLUS, ist eine neig-, schwenk- und drehbar Tischhalterung für Flachbildschirme bis 49" (124 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Tischklemme. Neomounts neig-(25°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jeden Betrachtungswinkel zu ändern, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 37 bis 48 Zentimetern und in der Tiefe einstellbar von 7 bis 44 Zentimetern. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Neomounts FPMA-D960BLACKPLUS hat drei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 49" (124 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für Bildschirme bis 20 kg. Dadurch ist der Monitorarm hervorragend für Breitbildschirme und curved Bildschirme geeignet. Die Tischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 oder 100x100 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können unter Verwendung von Neomounts Vesa-Adapterplatten abgedeckt werden. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

NEOMOUNTS TISCHHALTERUNG FÜR CURVED

