

# DS-PS1-I-WE Funk Innensirene

Die Funk Innensirene alarmiert akustisch und visuell.



## **Key Features**

- Bidirektionale Kommunikation
- Konfigurierbare Audio und LED-Anzeige bei Scharf- / Unscharfschalten
- 3 Jahre Batterielebensdauer (alle zwei Wochen ausgelöst 90 s pro Auslösung)
- 128 Bit-AES Verschlüsselung
- Sabotagekontakt auf Vorder- und Rückseite
- 3 verschiedene Alarmtönen: Feueralarm, Überfallalarm und Einbruchalarm
- Lautstärke: 90 bis 110 dB
- Vollständig per Fernzugriff über die App konfigurierbar
- Mehrere Einlernmethoden und einfaches Installationsdesign
- Frequency Hopping für störungsfreie Übertragung

# Verfügbare Modelle

• DS-PS1-I-WE





DS-PS1-I-WE		
Funk	Frequenz	868 MHz
	Modulierung	2GFSK
	Funk-Typ	2-Wege Funk-Technologie (bidirektional)
	Übertragungsverschlüsselung	128-Bit AES
	Funkreichweite (Freifeld)	1.600 m
Elektrische Eigenschaften	Leistung	Batteriebetrieben
	Verbrauch	Statischer Verbrauch: 30 bis 40 uA
	Batterielebensdauer	3x CR123A, 3 Jahre
		Batterielebensdauer (alle zwei Wochen
		ausgelöst und 90 s für jede Auslösung)
Schnittstelle und Komponente	Ein- / Ausschalter	V
	Sabotagekontakt	Vorder- und Rückseite
	Anzeige	LED Anzeige: Rot, Grün, Gelb
		Blitzlicht: Rot, Blau
	Akustischer Signalgeber	90 bis 110 dB
Allgemein	Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C (14 °F bis 131 °F)
	Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
	Farbe	Weiß
	Material	PC und ABS
	Abmessungen (B x H x T)	88 × 88 × 32 mm
		(3,46" × 3,46" × 1,26")
	Gewicht	170 g
	Montageort	Wandmontage





### **HIKVISION**

#### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310051, China T+86-571-8807-5998 overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA T+1-909-895-0400 sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia T+61-2-8599-4233 salesau@hikvision.com

Hikvision India T+91-22-28469900 sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada T+1-866-200-6690 sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand T +662-275-9949 sales.thailand@hikvision.com Hikvision Europe T +31-23-5542770 sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy T +39-0438-6902 info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil T +55 11 3318-0050 Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey T +90 [216]521 7070- 7074 sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia T+601-7652-2413 sales.my@hikvision.com Hikvision UK & Ireland T +01628-902140 sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa Tel: +27 (10) 0351172 sale.africa@hikvision.com

Hikvision France T +33[0]1-85-330-450 info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan T +7-727-9730667 nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam T +84-974270888 sales.vt@hikvision.com Hikvision UAE T +971-4-4432090 salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore T +65-6684-4718 sg@hikvision.com

Hikvision Spain T +34-91-737-16-55 info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent T +99-87-1238-9438 uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong T +852-2151-1761 info.hk@hikvision.com Hikvision Russia T+7-495-669-67-99 saleru@hikvision.com

Hikvision Korea T +82-[0]31-731-8817 sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland T +48-22-460-01-50 info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia T +62-21-2933759 Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia sales.colombia@hikvision.com