

> AE 6491 NRC

NEU!

mit VOX Freisprechfunktion und NRC
Geräuschfilter für glasklaren Empfang
und höchste Audioqualität

Entspricht der
neuesten StVO.
Funken nur mit
VOX Freisprech-
einrichtung



Für die neueste Version der AE 6491 hat Albrecht eine technische Innovation entwickelt und in das CB-Funkgerät integriert: den NRC Geräuschfilter.

Wenn aktiviert, filtert die AE 6491 NRC Hintergrundrauschen und Störgeräusche beim Empfang von Funksprüchen heraus und bietet eine nie dagewesene, glasklare Audioqualität im CB-Funk!

Zusätzlich ermöglicht die neue VOX Freisprechfunktion die Kommunikation im Fahrzeug, ohne das Mikrofon in die Hand nehmen zu müssen. Das Funkgerät erkennt, wenn der Fahrer spricht und startet automatisch die Funkübertragung. Die Empfindlichkeit und Verzögerung der VOX Freisprechfunktion kann in mehreren Stufen eingestellt werden. Somit kann das CB-Funkgerät bedenkenlos gemäß der neuesten Straßenverkehrsordnung § 23 (1a) StVO in Fahrzeugen verwendet werden.

Das hochwertige Multinorm CB-Funkgerät Albrecht AE 6491 NRC zeichnet sich durch einen sehr einfachen Einbau aus und darf europaweit verwendet werden. Es kann sowohl an 12 Volt als auch direkt an 24 Volt angeschlossen werden. Für einen kräftigen und klaren Sound sorgt der leistungsstarke 3-Watt-Frontlautsprecher, der einen Zusatzauslautsprecher überflüssig macht.

Das Display dieses Multinorm CB-Funkgerätes überzeugt durch Übersichtlichkeit sowie einen großen horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel. Am Mikrofon befinden sich zusätzliche Up-, Down- und ASQ-Tasten. Ein Garant für störungsfreien Empfang ist die automatische Rauschsperrung. Die CTCSS Funktion des Albrecht AE 6491 NRC kann das Hören fremden Funkverkehrs unterdrücken.

Eigenschaften:

- ▶ Alle europäischen CB-Funk Standards
- ▶ 12/24 Volt Betrieb
- ▶ VOX Freisprechfunktion
- ▶ NRC Geräuschfilter für glasklaren Empfang und höchste Audioqualität
- ▶ Gleichzeitige Anzeige von Kanal und Frequenz
- ▶ S-Meter, Power-Meter
- ▶ Automatische Rauschsperrung (ASQ)
- ▶ CTCSS (38 Töne)
- ▶ Kanal 9/19 Direkttaste
- ▶ 5 Kanalspeicher
- ▶ Tastentöne, Roger Beep
- ▶ Zusätzliche UP/DOWN/ASQ Tasten am Mikrofon
- ▶ Displaybeleuchtung grün/orange umschaltbar
- ▶ Displaybeleuchtung dimmbar
- ▶ Anschluss für externen Lautsprecher
- ▶ Geringe Einbautiefe
- ▶ Leistungsstarker Kühlkörper
- ▶ Abmessungen: B: 188 x H: 57 x T: 131 mm
- ▶ **Lieferumfang:**
CB-Funkgerät, Mikrofon mit Up/Down Tasten, Mikrofonhalterung, DIN Einbaurahmen mit 2 Entriegelungsschlüsseln, DC Stromkabel, Anleitung
- ▶ **Art.-Nr.:** 12648.02

Alan Electronics GmbH

Daimlerstraße 1 g · D-63303 Dreieich
Tel.: +49(0)6103-9 48 10 · Fax: +49(0)6103-94 81 60
www.albrecht-midland.de · info@albrecht-midland.de

Nikolaus-Otto-Straße 1 · D-22946 Trittau
Tel.: +49 (0)4154-84 90 · Fax: +49 (0)4154-84 91 00
www.lkw-cb.de · kontakt@albrecht-midland.de