



Produktdatenblatt
V1/2020 D

WARUM BASTION?



Einzigartiges Design

Der Eingangsbereich ist die Visitenkarte eines jeden Gebäudes. BASTION-Anlagen vereinen Technik und Funktionalität mit Design auf Basis solider Materialien und machen Ihren Eingangsbereich damit zum optischen Hingucker.



Anrufe weltweit am Smartphone oder Tablet empfangen

Der Paketbote läutet und Sie sind bei der Arbeit, oder vielleicht gerade auf Urlaub? Mit Ihrer BASTION-Anlage können Sie weltweit Anrufe auf Ihrem Mobiltelefon oder Tablet entgegennehmen, die Tür öffnen, oder Ihr Außenlicht schalten. Ein simples Upgrade mit dem C@tapult WiFi-Modul macht es möglich! Sie können Ihre BASTION-Anlage aber auch ohne C@tapult nutzen, später oder gar nicht upgraden wenn Sie das nicht möchten. Ihre BASTION-Anlage ist flexibel.



Das C@tapult WiFi-Modul

Das C@tapult WiFi-Modul ermöglicht ein Upgrade Ihrer Anlage binnen weniger Minuten. Modul in die Innenstation stecken, App downloaden, einrichten und fertig! Sie haben ein 2- oder 3-Familienhaus und nicht alle Bewohner wollen dieses Feature nützen? BASTION-Anlagen sind voll funktionsfähige Türsprechanlagen, die auf ein Maximum an Flexibilität ausgelegt wurden. Jeder der möchte kann, aber muss nicht aufrüsten!



Erweiterbarkeit

Sie können Ihre Anlage jederzeit mit zusätzlichen Außen- oder Innenstationen erweitern, ganz nach Bedarf.



3 Jahre Herstellergarantie

Unsere Anlagen wurden konzipiert um Ihnen viele Jahre treu zu dienen, auch im Sinne der Nachhaltigkeit und aus Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen. Dieser Grundsatz fließt auch in unsere Herstellergarantie mit ein. Wir sind überzeugt von den Produkten die wir für Sie bauen.



Support, Unterstützung bei der Planung oder Individualisierung

Wir sind für Sie da bei Fragen rund um das Produkt und die Installation. Wir helfen auch gerne bei der Planung, lassen Sie uns wissen was genau Sie vorhaben, wir unterbreiten Ihnen unsere Vorschläge. Ebenso können wir das Produkt an Ihre Bedürfnisse anpassen.

FUNKTIONEN

Produkt	Touch Außen- und Innenstation	Bildspeicher intern	Bildspeicher mit SD-Karte	Automatische Bildaufnahme bei Betätigung der Klingel	Regelung Lautstärke
Bastion UN	Ja	40 Bilder	Bis zu 32GB	Ja	Ja
Bastion UNLIMITED	Ja	40 Bilder	Bis zu 32GB	Ja	Ja
Bastion DOS	Ja	40 Bilder	Bis zu 32GB	Ja	Ja
Bastion DREI	Ja	40 Bilder	Bis zu 32GB	Ja	Ja

Produkt	Regelung Mikrofonempfindlichkeit	Klingeltöne	Interkommunikation innerhalb einer Wohneinheit	Interkommunikation zwischen getrennten Wohneinheiten	Interkommunikations Features
Bastion UN	Ja	5	Ja	Ja	Vergabe von Namen möglich (z.B. Keller, Wohnzimmer, etc.), Stationen können einzeln angewählt oder als Gruppe angerufen werden
Bastion UNLIMITED	Ja	5	Ja	Ja	
Bastion DOS	Ja	5	Ja	Ja	
Bastion DREI	Ja	5	Ja	Ja	

Produkt	Außenstation Features	Rufannahme am Mobiltelefon weltweit	Schalten von Gang- oder Außenlicht mit Timer (auch via App)	Türöffnerfunktion (auch via App)
Bastion UN	Name für Außenstation zuordenbar (z.B.: Haupteingang, Garten, Garage)	Ja – optional mit C@tapult-Modul	Ja	Ja
Bastion UNLIMITED		Ja – Modul enthalten	Ja	Ja
Bastion DOS		Ja – optional mit C@tapult-Modul	Ja	Ja
Bastion DREI		Ja – optional mit C@tapult-Modul	Ja	Ja

Produkt	Türöffnung ohne Kommunikation	Überwachung	Nachtsicht	Namensschild LED-beleuchtet	Stummschaltung mit optischem Feedback	Audio
Bastion UN	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Full Duplex
Bastion UNLIMITED	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Full Duplex
Bastion DOS	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Full Duplex
Bastion DREI	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Full Duplex

AUSSTATTUNG

Produkt	7 Zoll Farb-TFT-Innenstation	Türöffner Relais		Potenzialfreies Relais für motorbetriebene Schösser 1-24V 3A	Relais für Gang- oder Außenlicht mit Timer 1-24V 3A
		Wechselspannung 1-24V 3A	Gleichspannung 12V 1A		
Bastion UN	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bastion UNLIMITED	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bastion DOS	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bastion DREI	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Produkt	Anschluss für externen Gong	Anschluss für externen Türöffner-Taster	Anschluss für Etagenklingel	Erweiterbar – JA	
				Innenstationen	Außenstationen
Bastion UN	Ja	Ja	Ja	plus 2	plus 10
Bastion UNLIMITED	Ja	Ja	Ja	plus 2	plus 10
Bastion DOS	Ja	Ja	Ja	plus 4	plus 10
Bastion DREI	Ja	Ja	Ja	plus 6	plus 10

PRODUKTVARIANTEN

Außenstation




Edelstahl gebürstet

Anthrazit

Schwarz

Weiß

Innenstation



Weiß

Schwarz

Holzoptik


Hinweis: Weitere Ausführungen, Farben, Gravuren etc. sind gegen Aufpreis auf Anfrage möglich.

TECHNISCHE DATEN


System	
Außenstation	
Material	2 mm Edelstahl
Gehäuse	Kunststoff
Montageart	Unterputz
Namensschild	PMMA Kunststoff mit LED Beleuchtung und Touch
Video	WVGA 800x480
Nachtsicht	IR LEDs
Linse	120° horizontal und 120° vertikal
Breite	Stahlfront: 130 mm; Unterputzgehäuse: 116 mm
Höhe	Stahlfront: 270 mm; Unterputzgehäuse: 239 mm
Tiefe	40mm
Innenstation	
Material	Glas
Gehäuse	Kunststoff
Montageart	Aufputz
Display	7 Zoll mit LED-Hinterleuchtung, Auflösung WVGA 800x480
Tastatur	Touch
Breite	Frontglas 220 mm; Rückgehäuse 210 mm
Höhe	Frontglas 160 mm; Rückgehäuse 150 mm
Tiefe	27 mm inklusive Gehäuse
Stromversorgung	Über PoE Switch, PoE 802.3at Type 2 (PoE+) oder neuer (25,5 W oder höher)
Anschlüsse Außenstation	1xRJ45
Anschlüsse Innenstation	1xRJ45, 1x Steckklemme für externen Gong, 1x Steckklemme für Etagen Klingel
Anschlüsse Zentraleinheit	1xRJ45, 1x Ausgang für Türöffner, 1x Ausgang für Licht, 1x Ausgang für Toröffner, 1x Eingang für externen Türöffner-Taster
Schutzklasse	Außenstation IP65
Zulassungen	CE, FCC, RoHS
III In View App für Android und i-OS	
Anforderungen	Mobile Geräte mit neuestem i-OS und Android, High Speed Internet , DSL, Kabel oder Glasfaser, sehr guter WiFi-Empfang am Montageort der Innenstation muss gegeben sein, sehr guter WiFi-Empfang am Montageort der Innenstation muss gegeben sein wenn die Innenstation mit dem C@tapult WiFi-Modul verwendet wird
C@tapult WiFi-Modul	
Ausführung	Steckplatine
Montageart	Steckvorrichtung für Innenstation
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 20MHz (1x1) WiFi plus Bluetooth 5 Low Energy Module
Frequenzband	2.412–2.472 MHz
Zulassungen WiFi-Modul	CE, FCC, Bluetooth5, zertifiziert in 75 Ländern

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / ABMESSUNGEN


Außenstation



Innenstation



Zentraleinheit



KONTAKT