



Produktdetails

E204/100G

E204/100G Lasttrennschalter



Allgemeine Informationen	
Typ	E204/100G
Bestellnummer	2CDE284001R1100
EAN	4016779646291
Beschreibung	E204/100G Lasttrennschalter
Langbeschreibung	Lasttrennschalter E 200 für DIN-Schienen-Montage entsprechend DIN EN 60715 mit Bemessungsströmen von 80 – 125 A verfügbar und bedingtem Bemessungs Kurzschlussstrom von 25kA. Anbau von zusätzlichen Hilfskontakten S2C-H6R möglich. Schnelles Entfernen ohne Demontage der Phasenschiene möglich und Einsatz von unverlierbare Schrauben. Verriegelungsvorrichtung als Zubehör verhindert nicht zulässiges ON/OFF-Schalten. Zertifiziert nach Zulassungen VDE, CCC, EAC, KEMA

Technische Daten	
Normen	IEC/EN 60947-3
Bemessungsspannung (U _r)	400 V 12 V Minimum
Eingangsspannungsart	AC
Bemessungsstrom (I _n)	100 A
Bedingter	25 kA

Bemessungskurzschlussstrom (I _{nc})	
Bemessungsausschaltvermögen I _m , Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔ _m (I _{cs})	25 kA
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 3.95 W
Anzahl Kontakte Wechsler	0
Anzahl Kontakte Öffner	0
Anzahl Kontakte Schließer	4
Anzahl Pole	4
Schaltertyp	Aus
Deckelfarbe	grau

Material Compliance

RoHS Information	2CDK440002K0201
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Datum	20110701
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP10
-----------	------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	4
Breite	70 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	69 mm
Gewicht	0.39 kg
Einbautiefe (t ₂)	70 mm

Bestelldaten

Menge	2 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.825 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Zertifizierungsstelle	EN IEC
Konformitätserklärung - CE	2CDK441011D0403

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CSC400002D0208
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5537
------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001545 - Schalter für Reiheneinbau
ETIM 9	EC001545 - Schalter für Reiheneinbau
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27142301

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Lasttrennschalter

