

VISTUS AD

ALUMINIUM-AUSSENSTATION

AKUSTISCHE +
OPTISCHE
KLINGELANZEIGE

TÜRÖFFNER-
FUNKTION

NEUE VERSION

AD ALU-410

1-FAMILIENHAUS

- NEU** Neue Klingeltaster-Generation:
- verbesserter Spritzwasserschutz
 - einfaches Auswechseln der Namensschilder von außen
 - Gleichmäßige weiße LED-Beleuchtung der Klingeltaster
 - Klingeltaster-Beleuchtung schaltet automatisch »EIN« bei Dunkelheit und »AUS« bei Helligkeit
 - Aufputzmontage: nur 25 mm flach
 - Hochwertiges **ALUMINIUM-DRUCKGUSS-FRONTGEHÄUSE** mit matter Schutzlackierung in anthrazit oder silber
 - Spritzwassergeschützt gem. IP 44
 - Anschluss für vorhandene Türöffneranlage
 - Öffnungszeit des Türöffners einstellbar (1 oder 5 Sek)
 - Türöffnung wird optisch und akustisch angezeigt

VISTUS
DOOR COMMUNICATION

ALUMINIUM
DRUCKGUSS
GEHÄUSE



BELEUCHTUNGSAUTOMATIK



TÜRÖFFNER-AKTIVIERUNG

wird dem Besucher optisch und akustisch angezeigt:
- Kurzer Doppel-Beepton ertönt
- Klingeltaster leuchtet für die Dauer der Türöffnung grün

NEU Einfaches Auswechseln der Namensschilder



ANWENDUNGSBEISPIEL



ALU

wahlweise in
Silber oder Anthrazit

ZUBEHÖR



AD ALU-410

ALU-AUSSENSTATION FÜR 1-FAMILIENHAUS

MODELL	VISTUS AD ALU-410 S • Art.-Nr: 41004	VISTUS AD ALU-410 A • Art.-Nr: 41190
LIEFERUMFANG	1x Außenstation	
GERÄT (B x H x T)	118 x 195 x 25 mm	
VERPACKUNG	140 x 250 x 85 mm (B x H x T) • 0,4kg	
VE	10 Stück • 450 x 300 x 270 mm (B x H x T) • 5,1 kg	
STROMVERSORGUNG	Netzteil 15V DC/1A	
ZUSATZ-INFO	Min. 3 Adern (0,75mm ²) • Max. Kabellänge: 100 Meter • Temperaturbereich: -20°C bis +50°C	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109170579 ALU-SILBER	4250109170968 ALU-ANTHRAZIT