



Produktdetails

OHB45J6E311

OHB45J6E311 Pistolengriff schwarz 45mm Wellen-ø 6mm IP65 Beschriftung I-O-II



Allgemeine Informationen	
Typ	OHB45J6E311
Bestellnummer	1SCA022817R2130
EAN	6417019430997
Beschreibung	OHB45J6E311 Pistolengriff schwarz 45mm Wellen-ø 6mm IP65 Beschriftung I-O-II
Langbeschreibung	OHB45J6E311 Pistolengriff schwarz 45mm Wellen-ø 6mm IP65 Beschriftung I-O-II

Produktkreislaufwirtschaft	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658

Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Estland (EE)

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	1SCC303003C0201
Montage- und Betriebsanleitung	1SCC390008M0018

Abmessungen	
Breite	78 mm
Höhe	66 mm
Tiefe	45 mm
Gewicht	0.074 kg

Technische Daten	
Grifffarbe	schwarz
Grifflänge	45 mm
Grifftyp	Pistolengriff
Besondere Funktionen	J6E311
Farbe	schwarz
Schutzart	IP65
Verschlussart	abschließbar

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	1SCC390030D2704

Verpackungsinformationen	
Menge Verpackungseinheit 1	Beutel 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	50 mm
Länge Verpackungseinheit 1	80 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	70 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.074 kg
EAN Verpackungseinheit 1	6417019430997

Klassifizierungen	
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	N/A
ETIM 7	EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte
ETIM 8	EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte
ETIM 9	EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte
UNSPSC	31162801
IDEA Granular Category	3038 >> Handles or knobs

Code (IGCC)	
eClass	V11.1 : 27370414
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
E-Nummer (Finnland)	3600117
E-Nummer (Schweden)	3171519

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Lasttrennschalter und Umschalter → Lasttrennschalter OT (AC)
Niederspannungsprodukte und Systeme → Lasttrennschalter und Umschalter → Lastumschalter OT_C → Manuelle Umschalter

