

PRODUKTDATENBLATT

DOT-it TOUCH High White

DOT-it Touch | Kompakte Leuchte, dimmbar und aufladbar via USB



ANWENDUNGSGEBIETE

- Garderobe
- Kinderschlafzimmer
- Wo Licht benötigt wird, aber keine Steckdose verfügbar ist

PRODUKTVORTEILE

- Kann dank Akku-Betrieb einfach dorthin bewegt werden, wo Licht oder Tonwiedergabe benötigt wird
- Einsatz bei begrenzten Platzverhältnissen dank kompaktem Design
- Leicht abnehmbar dank der magnetischen Befestigung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Lithium-Akku, aufladbar über USB-Kabel
- Stufenloses Dimmen über Touch-Steuerung



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,45 W
Betriebsart	Batterie
Nennspannung	5 V
Netzfrequenz	0 Hz


Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Lichtstrom	32 lm
Lichtausbeute	71 lm/W

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	65,0 mm
Höhe	35,0 mm
Produktgewicht	47,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+35 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
--------------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand / Schrankunterseiten

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Anschlussart	USB

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075399709	Blister 1	140 mm x 30 mm x 195 mm	61,00 g	0.82 dm ³
4058075399716	Versandschachtel 6	188 mm x 148 mm x 207 mm	852,00 g	5.76 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.