

PLASMA-M1950E

NEOMOUNTS MOBILER FLACHBILD STÄNDER

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	60 inch
Max. Bildschirmgröße*	100 inch
Max. Gewicht	100 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	200x200 mm
VESA-Maximum	1000x600 mm

FUNKTIONALITÄT

Höhenverstellung	134-166 cm
Neigung (Grad)	15°
Anpassungstyp	Manuell

INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371447052

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.



Neomounts



Neomounts

Neomounts PLASMA-M1950E ist ein mobiler Bodenständer für Flachbild-Fernseher bis 100" (254 cm), Höhenverstellbar - Schwarz

Der Neomounts Bodenständer, das Modell PLASMA-M1950E, ist ein mobiler Bodenständer für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 100" (254 cm). Dieser mobile Ständer ist eine großartige Wahl für platzsparende Platzierung oder wenn Wand-, Deckenmontage oder Schreibtisch Platzierung keine Option sind. Gibt Ihnen die optimale Positionierung für sowohl stehende als sitzende Zuschauer, in jeder Anwendung, in jedem Teil von Ihrem Standort. Neomounts Neigung (15°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jedem Betrachtungswinkel zu ändern, um im vollem Umfang der Möglichkeiten ihres Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 134 bis auf 166 Zentimetern. Intelligentes Kabelmanagement verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Neomounts' Bodenständer PLASMA-M1950E hält Ihren Fernseher und AV-Geräte. Der Trolley ist mit vier massiven Lenkrollen ausgestattet, von denen die beiden vorderen Rollen mit einer Bremse ausgestattet sind. Die Rollen erlaubt ihnen das Stativ dorthin zu bewegen wo Sie es brauchen. Rollen Sie diesen Wagen leicht durch Türen und über Schwellen. Neomounts PLASMA-M1950E eignet sich für Bildschirme bis 100" (254 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 100 kg für einen Bildschirm. Das Stativ eignet sich für Bildschirme mit VESA 400x400 bis 1000x600mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts VESA Adapterplatten, abgedeckt werden. Zügige Montage und Installation. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

PLASMA-M1950E

NEOMOUNTS MOBILER FLACHBILD STÄNDER

