



Produktdetails

U32

U32 U Kleinverteiler, Unterputzmontage, 72 PLE, II (schutzisoliert), IP31, Reihen: 3, 534 mm x 560 mm x 120 mm



Allgemeine Informationen	
Typ	U32
Bestellnummer	2CPX030100R9999
EAN	4011617301004
Beschreibung	U32 U Kleinverteiler, Unterputzmontage, 72 PLE, II (schutzisoliert), IP31, Reihen: 3, 534 mm x 560 mm x 120 mm
Langbeschreibung	Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact Unterputz sind für die Unterputz/ - Hohlwand-montage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. So ermöglicht ein Reihenabstand von 125 mm eine einfache und effiziente Installation der Reihenein-baugeräte. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets individuell nach Kundenwunsch realisiert werden. Die Gehäuse werden mit Blendrahmen und Tür ausgeliefert. Das dezente Design vom Blendrahmen ermöglicht nur einen Wandauftrag von nur 15 mm, der inte-grierte Putzausgleich passt den Kleinverteiler zudem an jede Umgebung an. Durch die geringe Einbau-tiefe von 110 mm können die Kleinverteiler mit einfacher Beplankung leicht in Hohlwände montiert werden. Ein spezielles Hohlwandset vereinfacht und beschleunigt den Einbau in Hohlwände deutlich und macht jeden Kleinverteiler zu einem Hohlwandverteiler. Die Gehäuse verfügen oben, unten, seitlich sowie rückwärtig über Vorprägungen zur Leitungseinführung. Der serienmäßige herausnehmbare Leitungseinführungsschieber vereinfacht und beschleunigt die Verdrahtung deutlich.

Technische Daten	
Normen	DIN EN 61439-3
Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 400 V
Betriebsspannung	400 V
Bemessungsstrom (I _n)	125 A
Verlustleistung	Δt = 20K 33.1 W
	Δt = 25K 43.7 W
	Δt = 30K 54.8 W
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Rastereinheiten (RE)	3
Bauform	Wandschrank Unterputz
Verschlusstyp	Drehgriff
Konfigurierung	ausgebaut mit Verteilerfelder
Typ Abdeckplatte	Tür
Gehäusotyp	Kleinverteiler
Montageart	Unterputzmontage
Türart	einflügelige Tür
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Gehäusematerial	Stahl
Einbaulage	Wand UP
Art der Abdeckung	geschlossen
Platzeinheiten (PLE)	72
Zählerfelder	0
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	verkehrsweiß
Anschlussart	Quick-Steckklemme

Material Compliance	
RoHS Information	2CPC100015X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP31
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen	
Breite in Teilungseinheiten	24
Breite	560 mm
Höhe	534 mm
Tiefe	120 mm
Gewicht	13.164 kg

Einbautiefe (t ₂)	120 mm
Maßzeichnung	2CPC000013D0201

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	14.144 kg
Verpackungseinheit 1	
Nachfolgeprodukt	2CPX052612R9999

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100015X0201
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CPC100502M5601 2CPC130114M5601
--------------------------------	------------------------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000377C0101
------------------------------------	---

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000214 - Installationskleinverteiler
ETIM 9	EC000214 - Installationskleinverteiler
WEEE Kategorie	4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142409
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX052412R9999	CZT2 ComfortLine Sicherheitsschloss, 165 mm x 62 mm x 32 mm	CZT2	1	Stück
2CPX052488R9999	CZT5 ComfortLine Schwenkhebel, 164 mm x 62 mm x 47 mm	CZT5	1	Stück
2CPX063132R9999	ZK220 ZK Klemme, 71 mm x 213 mm x 52 mm	ZK220	1	Stück
2CPX062745R9999	ZK50BT Quick terminals Klemmen , blau , N/RDC Terminal , Quick-Steckklemme	ZK50BT	1	Stück
2CPX062446R9999	ZKV200P4 ZKV Hohlwandset, 30 mm x 75 mm x 100 mm	ZKV200P4	1	Stück
2CPX038148R9999	ZKV201 ZKV Aufkleber , mehrfarbig	ZKV201	1	Stück
2CPX010487R9999	TZ503 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ503	1	Stück
2CPX010488R9999	TZ504 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ504	1	Stück
2CPX010489R9999	TZ505 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ505	1	Stück
2CPX010490R9999	TZ506 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ506	1	Stück
2CPX010491R9999	TZ507 Türkomponente, 25 mm x 100 mm x 170 mm	TZ507	1	Stück
2CPX010492R9999	TZ508 Zubehör, 25 mm x 100 mm x 170 mm	TZ508	1	Stück
2CPX052416R9999	CZT23H ComfortLine Stangenverschluß, 275.5 mm x 29.5 mm x 5 mm	CZT23H	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Kleinverteiler Aufputz und Unterputz → Unterputz mit Verteilerfeldern und Tür



360°