



PURE LOOP

QUIET AND SUPERIOR COOLING

360mm • 280mm • 240mm • 120mm

ANWENDUNGSBEREICHE

Fortschrittliche Gaming-Systeme
High-Resolution Multimedia-Systeme
Übertaktete, wassergekühlte Systeme

HIGHLIGHTS

Doppelt entkoppelte Pumpe
Leiser Pure Wings 2 PWM-Lüfter
Leicht zu erreichender Refill Port
Unvergleichliches Design mit weißer LED-Beleuchtung
und Aluminiumstil

Leise und überlegene Kühlung

Pure Loop ist die neue performante und leise All-in-One-Wasserkühlung von be quiet! für preisbewusste Anwender mit übertakteten Systemen.

Highlights »

- Hohe Kühlleistung
- Doppelt entkoppelte Pumpe für leisen Betrieb und minimale Vibrationen
- Pure Wings 2 PWM-Lüfter kombiniert leisen Betrieb mit hohem Luftdruck
- Kombination aus weißer LED-Beleuchtung, schwarzem Design und Aluminiumstil ergibt ein unvergleichliches Erscheinungsbild
- Refill Port ist leicht zu erreichen und vereinfacht so das Nachfüllen
- Flexible Schläuche und die unkomplizierte Montage garantieren einfache Handhabung
- Vernickelte Bodenplatte ermöglicht den optimalen Einsatz von Flüssigmetall-Wärmeleitpaste
- Drei Jahre Herstellergarantie
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland

PURE LOOP

QUIET AND SUPERIOR COOLING

| Allgemeine Daten » | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Modell | 360mm | 280mm | 240mm | 120mm |
| Artikelnummer | BW008 | BW007 | BW006 | BW005 |
| EAN Code | 4260052187913 | 4260052187906 | 4260052187890 | 4260052187883 |
| Abmessungen Radiator, inkl. Lüfter (H x B x T), (mm) | 397 x 120 x 52 | 317 x 140 x 52 | 277 x 120 x 52 | 157 x 120 x 52 |
| Gesamtgewicht (g) | 1358 | 1222 | 1052 | 775 |
| Sockelkompatibilität | Intel: 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM AMD: AM4 / AM3(+) | Intel: 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM AMD: AM4 / AM3(+) | Intel: 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM AMD: AM4 / AM3(+) | Intel: 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM AMD: AM4 / AM3(+) |
| Gesamtlautstärke (dB(A)) @ 25 / 50 / 100% PWM | 19.8 / 27.5 / 40.5 | 22.5 / 26.8 / 38.1 | 19 / 26.6 / 39.5 | 18.9 / 23.4 / 36.1 |
| Geschwindigkeit der Pumpe (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Anschluss der Pumpe | 3-pin | 3-pin | 3-pin | 3-pin |
| Nachfüll-Port | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radiatoren » | | | | |
| Abmessungen Radiator (H x B x T), (mm) | 397 x 120 x 27 | 317 x 140 x 27 | 277 x 120 x 27 | 157 x 120 x 27 |
| Radiatormaterial / Finish | Aluminium / schwarz lackiert |
| Material Kühlerbasis / Finish | Kupfer / vernickelt | Kupfer / vernickelt | Kupfer / vernickelt | Kupfer / vernickelt |
| be quiet! Pure Wings 2 PWM Lüfter » | | | | |
| Lüfterabmessungen (mm) / Anzahl (Stck.) | 120 x 120 x 25 / 3 | 140 x 140 x 25 / 2 | 120 x 120 x 25 / 2 | 120 x 120 x 25 / 1 |
| Drehzahl @ 100% PWM (U/min) | 2000 | 1600 | 2000 | 2000 |
| Nennstrom (A) | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| Stecker | 4-pin PWM | 4-pin PWM | 4-pin PWM | 4-pin PWM |
| Lebenserwartung @ 25 °C (Std.) | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |

| Logistische Daten » | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| Pure Loop | Artikelnummer | EAN Code |
| 360mm | BW008 | 4260052187913 |
| 280mm | BW007 | 4260052187906 |
| 240mm | BW006 | 4260052187890 |
| 120mm | BW005 | 4260052187883 |

| Zertifizierungen » | | | |
|--------------------|--|--|--|
| | | | |

| Kontakt » | |
|---|--|
| be quiet! Headquarters Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Deutschland | Service hotline: +49 40 7367 686 44 Besuchen Sie den Servicebereich auf bequiet.com für Informationen zu Ihrem regionalen Servicekontakt. |