



Produktdetails

ZW16

ZW16 Breitenschiene, 32 mm x 245 mm x 25 mm



Allgemeine Informationen	
Typ	ZW16
Bestellnummer	2CPX039416R9999
EAN	4011617394167
Beschreibung	ZW16 Breitenschiene, 32 mm x 245 mm x 25 mm
Langbeschreibung	Aluminium-Profilschiene Profil-Nr. 3, 32 x 25 mm, Befestigungsloch 8,2 mm, Feldbreite 1, Länge 244 mm, Breitenschiene 1, für die Montage auf dem Montagegerüst.

Technische Daten	
Ausführung	Montageschiene
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Gehäusetyp	C-Profilschienen
Montageart	Schraubmontage
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Werkstoff	Aluminium
Einbaulage	waagerecht

Platzeinheiten (PLE)	0
Zählerfelder	0

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100019X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	245 mm
Höhe	32 mm
Tiefe	25 mm
Gewicht	0.23 kg

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.239 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100019X0201
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
------------------------------------	------------------------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC002518 - Profil (Schaltschrank)
ETIM 9	EC002518 - Profil (Schaltschrank)
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	73269098
eClass	V11.0 : 27180907
Kennbuchstabe (elektrische	U

Betriebsmittel)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Innenausbausystem → CombiLine N - Zubehör → Allgemeines Zubehör

