



Produktdetails

S750DR-AUX

S750DR-AUX Hilfskontakt



Allgemeine Informationen

Typ	S750DR-AUX
Bestellnummer	2CDH700901R0001
EAN	4016779941891
Beschreibung	S750DR-AUX Hilfskontakt
Langbeschreibung	<p>Der Hilfsschalter S750DR-AUX zeigt die Kontaktposition der Haupt-Sicherungsautomaten S750DR mit Hilfe von zwei Wechslelementen unabhängig voneinander und potentialfrei an. Über eine Funktionsprüftaste kann ein Wechsel der Kontaktstellung simuliert werden, um die korrekte Anzeige der Kontaktposition ohne Schalten des Hauptgeräts zu prüfen. Die Wechsler erfüllen die Anforderungen der Schutztrennung. Sie sind geeignet für SELV- und PELV-Stromkreise. Der Hilfsschalter ist werkzeuglos anbaubar an dafür vorgesehene S750DR 1-4-polige-Geräte.</p>

Technische Daten

Normen	IEC/EN 62019 IEC/EN 60947-5-1
Geeignet für	S750DR
Geeignet für	1:Selective Main Circuit Breakers SMCBs
Produktklasse	
Bemessungsisolationsspannung	(nach IEC / EN 60664-1) 690 V

Spannung (U_i)	
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	6 kV
Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (I_e)	(230 V) 6 A (400 V) 2 A
Verlustleistung	0.24 W
Mechanische Belastbarkeit	10000 Zyklen
Anzahl Hilfskontakte Wechsler	2
Überspannungskategorie	IV
Anzugsdrehmoment	0.8 N·m
Zubehörtyp	Hilfskontakt
Anschlussart	Schraubklemme
Bemessungsbetriebsstrom AC-14 (I_e)	(230 V) 6 A (400 V) 2 A
Bemessungsbetriebsstrom DC-12 (I_e)	(125 V) 1.5 A (250 V) 0.5 A
Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (I_e)	(24 V) 4 A (60 V) 2 A

Material Compliance

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Verschmutzungsgrad	3
Vibrationsfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-6	20 Zyklen bei 0,8 In: 5g 5 ... 150 ... 5 Hz

Abmessungen

Breite	8.7 mm
Höhe	128 mm
Tiefe	77 mm
Gewicht	0.071 kg
Maßzeichnung	9AKK108466A5090

Bestelldaten

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.08 kg
E-Nummer (Finnland)	3210875

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -
CE

2CDK400611D2702

Installation / Montage

Montage- und
Betriebsanleitung

2CDS707009P0001

Hauptdokumente

Datenblatt, technische
Information

2CDC415036D0101

Datenblatt, technische
Information (Teil 2)

2CDC002188D0101

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
ETIM 9	EC001286 - Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	8536 90 95
UNSPSC	39121614
eClass	V11.0 : 27143502

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Selektive Hauptsicherungsautomaten → Selektive
Hauptsicherungsautomaten Zubehör

