



Produktdetails

TZG510

TZG510 Sockel, 100 mm x 1300 mm x 203.5 mm



Allgemeine Informationen	
Typ	TZG510
Bestellnummer	2CPX010580R9999
EAN	4011617105800
Beschreibung	TZG510 Sockel, 100 mm x 1300 mm x 203.5 mm
Langbeschreibung	Sockel, Baureihe TwinLine, passend für Baureihe: TwinLine, teilmontiert, für den Innenbereich, pulverbeschichtet, in RAL 9005, Leitungseinführung seitlich über vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 100 x 1300 x 225, Feldbreite 5

Technische Daten	
Maximale Belastbarkeit	386.1 kg
Ausführung	Sockel komplett
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Gehäusotyp	Sockel
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahlblech
RAL Nummer	RAL 9005 - tiefschwarz

Farbe

tiefschwarz

Material Compliance		
RoHS Information		2CPC100021X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)	
RoHS Datum		20230918
REACH Erklärung		2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)		9AKK108468A3363

Abmessungen		
Breite		1300 mm
Höhe		100 mm
Tiefe		203.5 mm
Gewicht		5.473 kg
Maßzeichnung		2CPC000027D0201

Bestelldaten		
Menge		Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1		
Bruttogewicht		5.692 kg
Verpackungseinheit 1		

Zertifikate und Deklarationen		
Konformitätserklärung - CE		2CPC100021X0201

Installation / Montage		
Montage- und Betriebsanleitung		2CPC119667M5601

Hauptdokumente		
Datenblatt, technische Information		2CPC000001C0101 2CPC000002C0101

Klassifizierungen		
ETIM 8	EC000721 - Sockel/Sockelelement (Schaltschrank)	
ETIM 9	EC000721 - Sockel/Sockelelement (Schaltschrank)	
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang	
CN8		85389099
eClass		V11.0 : 27182003
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)		U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Wandschränke - Standschränke → TwinLine Zubehör

