




Produktdetails

# ZK268B

## ZK268B N-Klemmenblock , Abmessungen: 32 mm x 148 mm x 31 mm



| Allgemeine Informationen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | ZK268B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bestellnummer            | 2CPX063164R9999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EAN                      | 4011617631644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beschreibung             | ZK268B N-Klemmenblock , Abmessungen: 32 mm x 148 mm x 31 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Langbeschreibung         | N Quick-Steckklemme für Quick-Steckträger, werkzeuglose Montage durch einfache Steck- und Rasttechnik, klare Farbcodierung: N = blau, flexibles Klemmensystem für mehrere N-Stromkreise, Anzahl der Klemmen: 26 x 1,5 - 4 mm² (Federklemmtechnik) + 8 x 2,5 bis 25 mm² (Schraubanschlusstechnik), Außenmaße H x B x T in mm: 32 x 147 x 31, einfaches Beschriften der Klemmenstellen (DIN VDE 0603 Teil 1) mit vorgedruckten, selbstklebenden Zahlenstreifen. |

| Technische Daten                  |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Bemessungsbetriebsspannung        | (Maximum) 230 V |
| Betriebsspannung                  | 230 V           |
| Bemessungsstrom (I <sub>n</sub> ) | 63 A            |
| Anzahl Pole                       | 1               |
| Anzahl Sicherungsautomaten        | "               |
| Anzahl Klemmstellen               | 34              |

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Anzahl                | 34                                           |
| Anschlussklemmen      |                                              |
| Zubehörtyp            | Klemmen                                      |
| Gehäusotyp            | Klemmen                                      |
| Klemmenanschlussart   | N-Terminal                                   |
| Farbe                 | blau                                         |
| Bemessungsquerschnitt | (2 - flexibel mit Aderendhülse) 1.5...25 mm² |
| Anschlussart          | Quick-Steckklemme                            |

Material Compliance

|                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| RoHS Information                          | 2CPC100009X0201<br>2CPC100018X0201<br>2CPC100022X0202 |
| RoHS Status                               | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)    |
| RoHS Datum                                | 20230918                                              |
| REACH Erklärung                           | 2CPC100005X0201                                       |
| REACH Information                         | enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent              |
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108468A3363                                       |

Abmessungen

|         |          |
|---------|----------|
| Breite  | 148 mm   |
| Höhe    | 32 mm    |
| Tiefe   | 31 mm    |
| Gewicht | 0.138 kg |

Bestelldaten

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Menge                | Packung 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1 |                 |
| Bruttogewicht        | 0.144 kg        |
| Verpackungseinheit 1 |                 |
| E-Nummer (Schweden)  | 2201279         |

Zertifikate und Deklarationen

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CPC100009X0201<br>2CPC100018X0201<br>2CPC100022X0202 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|

Installation / Montage

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Montage- und Betriebsanleitung | 2CPC130114M5601 |
|--------------------------------|-----------------|

Hauptdokumente

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Datenblatt, technische Information | 2CPC000001C0101<br>2CPC000002C0101<br>2CPC000377C0101 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Klassifizierungen

|        |                        |
|--------|------------------------|
| ETIM 8 | EC000446 - Steckklemme |
|--------|------------------------|

|                                            |                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 9                                     | EC000446 - Steckklemme                                                                  |
| WEEE Kategorie                             | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B                             | B2C                                                                                     |
| CN8                                        | 85366990                                                                                |
| eClass                                     | V11.0 : 27141104                                                                        |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | U                                                                                       |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Stromkreisverteiler → Stromkreisverteiler → UK600 Zubehör

