



Produktdetails

HK40011-L

HK40011-L Hilfskontakt



Allgemeine Informationen	
Typ	HK40011-L
Bestellnummer	2CCS500900R0081
EAN	7612270100910
Beschreibung	HK40011-L Hilfskontakt
Langbeschreibung	Die Hilfs- und Signalkontakte werden jeweils links, beim Sicherungsautomat wahlweise auch rechts, an die Schutzgeräte angebaut. Für Hilfs- und Signalkontakte, die über SMISSLINE Hilfsstromschienen LA oder LB eingespeist werden, gibt es eine Version mit integrierter Kontaktierung. Daneben ist auch die konventionelle Einspeisung über Klemmen möglich. Der Hilfskontakt arbeitet analog zu den Hauptkontakten. Der Signalkontakt arbeitet nur bei elektrischer Auslösung. Diese kann mit der Testtaste simuliert werden. Nach jeder Auslösung ist der Signalkontakt mit der orangefarbenen Rückstelltaste wieder in die Ausgangslage zu bringen. Die Auslieferung der Hilfs- und Signalkontakte mit 1S und 1Ö und des Anschlusstützpunktes erfolgt mit einem Kontaktierungsstück zur direkten Kontaktierung auf einem Smissline TP Sockel. Der Signalkontakt Sammelalarm wie Hilfs- und Signalkontakte mit 2S und 2Ö haben zwei Kontaktierungsstücke. Signalkontakt Sammelalarm mit Kontaktierung über Hilfsstromschienen LA, LB: mit diesem Anbauelement kann eine kostengünstige Sammelalarmlösung realisiert werden ohne eine zusätzliche Verdrahtung.

Technische Daten

Normen	IEC/EN EN60947-5-1
Bemessungsbetriebsspannung	230 ... 400 V AC
Bemessungsstrom (I _n)	6 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (I _e)	(230 V) 2 A
Verlustleistung	0.24 W
Anzahl Kontakte Wechsler	0
Anzahl Kontakte Öffner	1
Anzahl Kontakte Schließer	1
Anzahl Schalter	2
Montageart	seitliche Montage

Material Compliance

RoHS Information	2CCC413008D0206_RoHS
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
RoHS Datum	20170426
REACH Erklärung	9AKK107991A9645
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Umweltinformationen	2CCY451206D0201
---------------------	-----------------

Abmessungen

Breite	9 mm
Höhe	91 mm
Tiefe	75 mm
Gewicht	40 g
Maßzeichnung	9AKK107492A6192

Bestelldaten

Menge	Karton 10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	185 g
Verpackungseinheit 1	
E-Nummer (Schweden)	2101734
E-Nummer (Schweiz)	809991017

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK107991A9645
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Hauptdokumente

Datenblatt, technische
Information

9AKK107492A6192

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 9	EC000041 - Hilfsschalterblock
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	85389000
eClass	V11.0 : 27371302
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	FC

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Stecksockelsystem SMISSLINE TP → Stecksockelsystem SMISSLINE TP Zubehör → Hilfs- und Signalkontakte



360°