



Produktdetails

M1011-T15

M1011-T15 Steckdose



Allgemeine Informationen

Typ	M1011-T15
Bestellnummer	2CSM220705R0721
EAN	8012542207054
Beschreibung	M1011-T15 Steckdose
Langbeschreibung	Modulare Steckdosen ermöglichen den Anschluss von Geräten, Werkzeugen oder elektrischer und elektronischer nicht modularer Ausrüstung in Bau- und Industrie-Schalttafeln. Die Produktgruppe enthält Standardversionen und erweiterte Versionen mit zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen wie Leuchtmelder und Klappdeckel. Die Steckdosen sind in unterschiedlichen Länderstandards verfügbar.

Technische Daten

Normen	IEC 60884-1:2002 IEC 60884-1:2002/AMD1:2006 IEC 60884-1:2002/AMD2:2013 SN 441011-1:2019
Bemessungsspannung (U_r)	250-440 V AC
Bemessungsstrom (I_n)	10 A
Bemessungsfrequenz (f)	50/60 Hz
Verlustleistung	bei Nennstrom 0.7 W

Anzahl aktiver Pin-Terminals	4
Anzugsdrehmoment	2.8 N·m
Produkttyp	Swiss Standard
Farbe	lichtgrau
Kabelquerschnitt	Minimum 1 mm² Maximum 2.5 mm²
Anschlussmöglichkeit	starre Cu-Leitung 1-2.5 mm²

Material Compliance

RoHS Information	9AKK108469A3593
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20240711
REACH Erklärung	9AKK108467A9482
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5...+35 °C (Lagerung) -40...+70 °C
Schutzart	IP20
Umweltinformationen	Siehe RoHS-Richtlinie

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	3
Breite	54 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	44 mm
Gewicht	202 g
Einbautiefe (t ₂)	60 mm
Maßzeichnung	9AKK108469A2300

Bestelldaten

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.600 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Zertifizierungsstelle	eurofins
Konformitätserklärung - CE	9AKK108469A2066
SEV Zertifikat	9AKK107991A9777

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5537

Klassifizierungen	
ETIM 8	EC001663 - Steckdose Reiheneinbau
ETIM 9	EC001663 - Steckdose Reiheneinbau
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85389040
eClass	V11.0 : 27142305
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	X

Kategorien
Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Steckdosen

