



Produktdetails

6540-884-102

Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf mit
Glimmlampe studioweiß matt - Plattform 63



Allgemeine Informationen	
Typ	6540-884-102
Bestellnummer	2CKA006599A2961
EAN	4011395129425
Beschreibung	Zentralscheibe für Dimmer Drehknopf mit Glimmlampe studioweiß matt - Plattform 63
Langbeschreibung	Als Abdeckung für UP-Dimmer. Erhöhte Bauform. Mit transparentem Leuchtring. Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U (R)(10x) /6591 U-10x und 6592 U. Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.
Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Schraube

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Anwendung	Dimmer
Leuchtmittel	Glimmlampe

Design	
Schalterdesign	Plattform 63 future® linear Busch-axcent® carat®
Schalterdesign Variante	future® linear - matt Busch-axcent® Busch-axcent® pur
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	ähnlich RAL 9016
Farbe	studioweiß matt

Abmessungen	
Breite	63 mm
Höhe	63 mm
Tiefe	15.6 mm
Gewicht	25 g
Maßzeichnung	2CKA000097E0676

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E6079
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E6079

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
eClass	V11.0 : 27144002

WEEE Kategorie

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B

B2C

Accessories				
Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006599A2274	Einsatz Dimmer orange Glimmlampe 230 V - impuls	3856	1	Stück
2CKA006599A2035	Busch-Drehdimmer Einsatz Drehknopf 230 V	2112 U-101	1	Stück
2CKA006520A0226	Busch-Drehdimmer Einsatz Dreh-/Druckknopf 230 V 200...800 V-A	6520 U	1	Stück
2CKA006512A0334	Busch-Drehdimmer Einsatz Dreh-/Druckknopf 207 ... 253 V 2...250 V-A	6523 U-102	1	Stück
2CKA006512A0344	Busch-Drehdimmer Einsatz Dreh-/Druckknopf 207 ... 253 V 2...400 V-A	6523 UR-103	1	Stück
2CKA006599A3025	Busch-Drehdimmer Einsatz DALI Dreh -/Druckknopf mit Orientierungslicht 230 V	2116 U	1	Stück
2CKA006599A3026	Busch-Drehdimmer Einsatz DALI Dreh -/Druckknopf mit Orientation light 230 V	2116/11 U	1	Stück
2CKA006599A2986	Busch-Drehdimmer Einsatz DALI Dreh -/Druckknopf mit Orientation light 230 V	2117/11 U	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Elektronische Bedienelemente





360°