



Produktdetails

2300/3 EBW-53
SCHUKO® Dreifachsteckdose - Safety+ mit Klappdeckel grau/blaugrün - ocean®



Allgemeine Informationen	
Typ	2300/3 EBW-53
Bestellnummer	2CKA002084A0721
EAN	4011395114971
Beschreibung	SCHUKO® Dreifachsteckdose - Safety+ mit Klappdeckel grau/blaugrün - ocean®
Langbeschreibung	3-fach, Für waagerechte Montage. Mit Schraubanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. Ersatzbedarf Beschriftungsträger 1763-53. Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Aufputzmontage
Befestigungsart	Schrauben
Montage-Ausrichtung	waagerecht

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP44
-----------	------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Funktion	mit erhöhtem Berührungsschutz
Anzahl Pole	2 P + E
Anzahl Phasen	1
Anzahl Einheiten	3
Anschlussart	Schraubklemme
Steckdosentyp	Schutzkontakt (SCHUKO)
Schutzabdeckung	Klappdeckel
Sicherheitsfunktionen	Safety+

Elektrische Daten

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	0 kA
Bemessungsspannung (U _r)	250 V
Bemessungsstrom (I _n)	16 A
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz

Design

Schalterdesign	ocean®
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Ja
Aufdruck	-
RAL Nummer	ähnlich RAL 7035
Farbe	grau/blaugrün

Abmessungen

Breite	223 mm
Höhe	83 mm
Tiefe	55 mm
Gewicht	373 g
Einbautiefe (t ₂)	0 mm
Maßzeichnung	2CKA000097E0553

Material Compliance

RoHS Information	9AKK104295D8727
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	54447651-7897-47b4-9e36-09f535224d91 Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	54447651-7897-47b4-9e36-09f535224d91 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E3283
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC000125 - Steckdose
eClass	V11.0 : 27144042
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001761A1489	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2136 W-53	1	Stück
2CKA001761A1491	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2139 W-53	1	Stück
2CKA001761A1492	Kanaleinführung blaugrün - ocean®	2086 W-53	1	Stück
2CKA001716A0042	Montageplatte metall - ocean®	2609 WS	1	Stück
2CKA001799A0882	Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück
2CKA001761A1503	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2137/10 W-53	1	Stück
2CKA001761A1506	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2137/11 W-53	1	Stück
2CKA001761A1490	Leitungsdurchführung blaugrün - ocean®	2138 W-53	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Steckdosen

