



Produktdetails

TZ103

TZ103 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm



Allgemeine Informationen	
Typ	TZ103
Bestellnummer	2CPX010454R9999
EAN	4011617104544
Beschreibung	TZ103 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm
Langbeschreibung	Flansche für M-Verschraubungen, mit integrierter Dichtung, Material Kunststoff, Montage ohne Werkzeug durch Rasttechnik, für 4 x M20 / M25, 22 x M20, passend für TwinLine Wand- und Standschränke.

Technische Daten	
Ausführung	sonstige
Anzahl	0
Verbindungslöcher	
Anzahl	"
Sicherungsautomaten	
Gehäusetyp	Gehäuse Zubehör
Produkttyp	Straight
Gewindeart	metrisch
Ausführung der	unbehandelt

Oberfläche	
Werkstoff	Kunststoff
Anzahl Batterien	0

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100021X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	223 mm
Höhe	147 mm
Tiefe	20 mm
Gewicht	0.144 kg

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.159 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100021X0201
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CPC133967M5601
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
------------------------------------	------------------------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000211 - Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank
ETIM 9	EC000211 - Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	39174000
eClass	V11.0 : 27142421
Kennbuchstabe	U

(elektrische
Betriebsmittel)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Wandschränke - Standschränke → TwinLine Zubehör

