



Produktdetails

ILTS-E/RE

ILTS-E/RE Reduziereinsatz



Allgemeine Informationen	
Typ	ILTS-E/RE
Bestellnummer	2CDE000011R1901
EAN	4016779654074
Beschreibung	ILTS-E/RE Reduziereinsatz
Langbeschreibung	Reduzierstück für ILTS-E Sicherungs-Lasttrennschalter
Technische Daten	
Feuer- und Rauchschutz	UL 94
Normen	EN 60947-1 EN 60947-3
Strombereich	2-63 A
Gehäusematerial	halogen-, phosphor-, silikon- und FCKW-freier Thermoplast
Anmerkungen	Doppelklemme zum gleichzeitigen Anschluss von zwei Leitern (35 mm² und 16 mm²) oder Leiter und Sammelschiene direkt über Klemme oder mit Steckhülse
Anschlussmöglichkeit	mehrdrähtig 1.5 ... 35 mm²
Anschlussart	Doppelklemme

Material Compliance

RoHS Information	2CDK440011K0201
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Datum	0276
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Umweltinformationen	2CDU400027D0201
---------------------	-----------------

Abmessungen

Breite	18 mm
Höhe	16 mm
Tiefe	5 mm
Gewicht	1.35 kg

Bestelldaten

Menge	Karton 20 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.025 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CDK440011K0201
VDE Zertifikat	9AKK108466A3190

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2csc400002d0209
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5535
------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 9	EC001545 - Schalter für Reiheneinbau
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27142301

Accessories					
Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure	
2CDL010101R1639	PS 1/39/16 ILTS-E Phasenschiene 1-phasig	PS 1/39/16 ILTS-E	1	Stück	
2CDE000012R1901	ILTS-E/H11 Hilfskontakt	ILTS-E/H11	1	Stück	
2CDL010101R3039	PS 1/39/30 ILTS-E Phasenschiene 1-phasig	PS 1/39/30 ILTS-E	1	Stück	
2CDL030101R1639	PS 3/39/16 ILTS-E Phasenschiene 3-phasig	PS 3/39/16 ILTS-E	1	Stück	
2CDL030101R3039	PS 3/39/30 ILTS-E Phasenschiene 3-phasig	PS 3/39/30 ILTS-E	1	Stück	
2CDL200011R0011	END1.1 Endkappe 0-phasig	END1.1	1	Stück	
2CDL200001R0001	PS-END Endkappe 0-phasig	PS-END	1	Stück	
2CDL200001R3001	PS-END3 Endkappe 0-phasig	PS-END3	1	Stück	
2CDL200001R3003	PS-END 3.2 Endkappe	PS-END 3.2	1	Stück	
GMN 977120P0011	D01X2GL D0 Sicherungseinsatz	D01X2GL	1	Stück	
GMN 977120P0012	D01X4GL D0 Sicherungseinsatz	D01X4GL	1	Stück	
GMN 977120P0013	D01X6GL D0 Sicherungseinsatz	D01X6GL	1	Stück	
GMN 977120P0014	D01X10X380 D0 Sicherungseinsatz	D01X10X380	1	Stück	
GMN 977120P0015	D01X16GL D0 Sicherungseinsatz	D01X16GL	1	Stück	
GMN 977125P0001	D01X2 D0 Passeinsatz	D01X2	1	Stück	
GMN 977125P0002	D01X4 D0 Passeinsatz	D01X4	1	Stück	
GMN 977125P0003	D01X6 D0 Passeinsatz	D01X6	1	Stück	
GMN 977125P0004	D01X10 D0 Passeinsatz	D01X10	1	Stück	
GMN 977120P0017	D02X20GL D0 Sicherungseinsatz	D02X20GL	1	Stück	
GMN 977120P0018	D02X25GL D0 Sicherungseinsatz	D02X25GL	1	Stück	
GMN 977120P0019	D02X35GL D0 Sicherungseinsatz	D02X35GL	1	Stück	
GMN 977120P0020	D02X50GL D0 Sicherungseinsatz	D02X50GL	1	Stück	
GMN 977120P0021	D02X63GL D0 Sicherungseinsatz	D02X63GL	1	Stück	
GMN 977125P0011	D02X2 D0 Passeinsatz	D02X2	1	Stück	
GMN 977125P0012	D02X4 D0 Passeinsatz	D02X4	1	Stück	
GMN 977125P0013	D02X6 D0 Passeinsatz	D02X6	1	Stück	
GMN 977125P0014	D02X10 D0 Passeinsatz	D02X10	1	Stück	
GMN 977125P0015	D02X16 D0 Passeinsatz	D02X16	1	Stück	
GMN 977125P0016	D02X20 D0 Passeinsatz	D02X20	1	Stück	
GMN 977125P0017	D02X25 D0 Passeinsatz	D02X25	1	Stück	
GMN 977125P0018	D02X35 D0 Passeinsatz	D02X35	1	Stück	
GMN 977125P0019	D02X50 D0 Passeinsatz	D02X50	1	Stück	
GMN 977130P0004	FD1713 Schraubkappe	FD1713	1	Stück	

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Schutz- und Sicherheitsgeräte → D0 Sicherungssteckdosen und Sicherungslasttrennschalter

