



Produktdetails

2601/6 WN-53

Wippschalter mit Beschriftungsfeld Aus- und Wechselschaltung grau/blaugrün - ocean®



Allgemeine Informationen	
Typ	2601/6 WN-53
Bestellnummer	2CKA001085A1611
EAN	4011395992623
Beschreibung	Wippschalter mit Beschriftungsfeld Aus- und Wechselschaltung grau/blaugrün - ocean®
Langbeschreibung	Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm. Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Verdrahtungsplan	2CKA000097E0045
Montageart	Aufputzmontage
Befestigungsart	Schraube
Montage-Ausrichtung	senkrecht
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP44

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Funktion	mit Beschriftungsfeld
Anzahl Wippschalter	1
Schaltungsart	Aus- und Wechselschaltung
Bedienteilausführung	Wippe/Taste
Anschlussart	Steckklemme
Beleuchtung	wahlweise

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r)	250 V
Bemessungsstrom (I_n)	10 A
Maximaler Schaltstrom	Leuchtstofflampen 10 A
Leistung / Watt	LEDi / CFLi 100 W

Design

Schalterdesign	ocean®
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Ja
RAL Nummer	ähnlich RAL 7035
Farbe	grau/blaugrün

Abmessungen

Breite	74 mm
Höhe	83 mm
Tiefe	55 mm
Gewicht	124 g
Maßzeichnung	2CKA000097E0607

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E0299
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	a61b1624-9949-4c53-9475-730eb8a4ae86 Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	a61b1624-9949-4c53-9475-730eb8a4ae86 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0201
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC001590 - Installationsschalter
eClass	V11.0 : 27144053
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories				
Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001761A1491	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2139 W-53	1	Stück
2CKA001799A0882	Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück
2CKA001716A0042	Montageplatte metall - ocean®	2609 WS	1	Stück
2CKA001761A1492	Kanaleinführung blaugrün - ocean®	2086 W-53	1	Stück
2CKA001784A0777	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster LED 230 V glasklar - ocean®	2152 NLI-53	1	Stück
2CKA001761A1489	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2136 W-53	1	Stück
2CKA001761A1503	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2137/10 W-53	1	Stück
2CKA001761A1506	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2137/11 W-53	1	Stück
2CKA001761A1490	Leitungsdurchführung blaugrün - ocean®	2138 W-53	1	Stück

Kategorien
Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Mechanische Bedienelemente

