




Produktdetails

MBG433

MBG433 DIN Reiheneinbaugeräte 450 mm x 750 mm x 120 mm , 3 , 00



Allgemeine Informationen	
Typ	MBG433
Bestellnummer	2CPX041664R9999
EAN	4011617416647
Beschreibung	MBG433 DIN Reiheneinbaugeräte 450 mm x 750 mm x 120 mm , 3 , 00
Langbeschreibung	Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für DIN Reiheneinbaugeräte, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 3 = 750 mm, 108 Platzeinheiten, Reihenabstand: 150, Ausbau mit Hutprofilschiene 35 x 15 mm mit Lochung für Drahthalter, Hutschiene ab 3-feldbreit mit zusätzlicher Stabilisierungsschiene, für Einbaugeräte nach DIN 43880, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 120 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden

Technische Daten	
Normen	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2 DIN 43880
Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 400 V
Betriebsspannung	400 V

Anzahl	"
Sicherungsautomaten	
Anzahl DIN-Schienen für die Montage	3
Anzahl Modulabstände pro DIN-Schiene	36
Rastereinheiten (RE)	3
Montagegerüst	WR oder EDF
Gehäusetyp	Innenausbau Modul
Bauhöhe	00
Platzeinheiten (PLE)	108
Zählerfelder	0
Modulfunktion	DIN Reiheneinbaugeräte
Farbe	lichtgrau

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100019X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	750 mm
Höhe	450 mm
Tiefe	120 mm
Gewicht	3.596 kg
Einbautiefe (t2)	120 mm

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	3.739 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100019X0201
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CPC112193M5601
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Klassifizierungen

ETIM 8	EC002575 - Verteilerbaugruppe für Reiheneinbaugeräte
ETIM 9	EC002575 - Verteilerbaugruppe für Reiheneinbaugeräte
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27400620
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Innenausbausystem → CombiLine N - Bausatz → DIN Reiheneinbaugeräte

