



Produktdetails

2107-35

Wippe mit roter Kalotte für Schalter/Taster,
einteilige Wippe anthrazit - Allwetter 44®
(IP44)



Allgemeine Informationen	
Typ	2107-35
Bestellnummer	2CKA001731A1742
EAN	4011395873809
Beschreibung	Wippe mit roter Kalotte für Schalter/Taster, einteilige Wippe anthrazit - Allwetter 44® (IP44)
Langbeschreibung	Als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Schraube

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP44

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Anwendung	Schalter/Taster

Design	
Schalterdesign	Allwetter 44® (IP44)
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	ähnlich RAL 7021
Farbe	anthrazit

Abmessungen	
Breite	70 mm
Höhe	70 mm
Tiefe	20 mm
Gewicht	35 g
Maßzeichnung	2CKA000097E0533

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E1623
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	No Declaration needed

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
eClass	V11.0 : 27144002
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang

Accessories				
Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001714A0278	Tastersymbol mit Symbol "Klingel" glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2622 KI-101	1	Stück

2CKA001714A0260	Tastersymbol mit Symbol "Licht" glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2622 LI-101	1	Stück
2CKA001714A0252	Tastersymbol glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2622 N-101	1	Stück
2CKA001714A0286	Tastersymbol mit Symbol "Schlüssel" glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2622 TR-101	1	Stück
2CKA001714A0294	Tastersymbol rot - Allwetter 44® (IP44)	2622-12-101	1	Stück
2CKA001022A0656	Wippschalter-Einsatz 2-poliger Schalter mit Glimmlampe - orange 10 A	2000/2 UK	1	Stück
2CKA001012A2034	Wippschalter-Einsatz 2-poliger Schalter orange 10 A	2000/2 US	1	Stück
2CKA001012A2042	Wippschalter-Einsatz 2-poliger Schalter 16 A	2000/2 US-101	1	Stück
2CKA001011A0816	Wippschalter-Einsatz 3-poliger Schalter 16 A	2000/3 US	1	Stück
2CKA001012A1069	Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung 10 A	2000/6 US	1	Stück
2CKA001012A1127	Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe - orange 10 A	2000/6 USGL	1	Stück
2CKA001022A0474	Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung 2-polig mit Glimmlampe - orange with N-terminal 10 A	2000/6 USK	1	Stück
2CKA001012A0954	Wippschalter-Einsatz 2-poliger Schalter 10 A	2000/6/2 US	1	Stück
2CKA001012A1093	Wippschalter-Einsatz Kreuzschaltung 10 A	2000/7 US	1	Stück
2CKA001413A0475	Wipptaster-Einsatz 1-poliger Taster 1 Schließer 10 A	2020 US	1	Stück
2CKA001413A0483	Wipptaster-Einsatz 1-poliger Taster mit Glow lamp - 1 Schließer 10 A	2020 US-201	1	Stück
2CKA001413A0517	Wipptaster-Einsatz Aus- und Wechselschaltung mit Glow lamp - 1 Wechsler 10 A	2020 US-206	1	Stück
2CKA001413A0533	Wipptaster-Einsatz 1-poliger Taster mit N mit Glimmlampe - 1 Schließer 10 A	2020 USGL	1	Stück
2CKA001012A2231	Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung 16 A	2400/6 US	1	Stück
2CKA001022A0660	Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe - orange with N-terminal 16 A	2400/6 USK	1	Stück
2CKA001012A2235	Wippschalter-Einsatz Kreuzschaltung 16 A	2400/7 US	1	Stück
2CKA001730A0258	Abdeckrahmen 1-fach weiß - Allwetter 44® (IP44)	2101-32	1	Stück
2CKA001730A0275	Abdeckrahmen 1-fach braun - Allwetter 44® (IP44)	2101-31	1	Stück
2CKA001730A0276	Abdeckrahmen 1-fach alusilber - Allwetter 44® (IP44)	2101-33	1	Stück
2CKA001730A0191	Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Allwetter 44® (IP44)	2101-34	1	Stück
2CKA001730A0225	Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - Allwetter 44® (IP44)	2101-35	1	Stück
2CKA001730A0277	Abdeckrahmen 2-fach braun - Allwetter 44® (IP44)	2102-31	1	Stück
2CKA001730A0266	Abdeckrahmen 2-fach weiß - Allwetter 44® (IP44)	2102-32	1	Stück
2CKA001730A0278	Abdeckrahmen 2-fach alusilber - Allwetter 44® (IP44)	2102-33	1	Stück
2CKA001730A0209	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Allwetter 44® (IP44)	2102-34	1	Stück
2CKA001730A0233	Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - Allwetter 44® (IP44)	2102-35	1	Stück
2CKA001730A0279	Abdeckrahmen 3-fach braun - Allwetter 44® (IP44)	2103-31	1	Stück
2CKA001730A0274	Abdeckrahmen 3-fach weiß - Allwetter 44® (IP44)	2103-32	1	Stück

2CKA001730A0280	Abdeckrahmen 3-fach alusilber - Allwetter 44® (IP44)	2103-33	1	Stück
2CKA001730A0217	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Allwetter 44® (IP44)	2103-34	1	Stück
2CKA001730A0241	Abdeckrahmen 3-fach anthrazit - Allwetter 44® (IP44)	2103-35	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Mechanische Bedienelemente

