



Produktdetails

MBN269

MBN269 N/PE-Sammelschiene und Klemmen horizontal 150 mm x 500 mm x 200 mm , 0 , 0000



Allgemeine Informationen	
Typ	MBN269
Bestellnummer	2CPX041425R9999
EAN	4011617414254
Beschreibung	MBN269 N/PE-Sammelschiene und Klemmen horizontal 150 mm x 500 mm x 200 mm , 0 , 0000
Langbeschreibung	Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für N/PE Sammelschienensystem horizontal, Rasteinheit 1 RE = 150 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 24 Platzeinheiten, unbestückt für den Einbau von , für Sammelschienensystem 2-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX518, Sammelschienenmittenabstand: 40 mm, für maximal 2 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max. 320 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden

Technische Daten	
Normen	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2
Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 400 V
Betriebsspannung	400 V

Bemessungsstrom (I _n)	320 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I _{cw})	12.5 kA
Bemessungsausschaltvermögen Im, Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm (I _{cs})	20 kA
Sammelschienenlage	Zentrale Mitte
Anzahl Pole	2
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Rastereinheiten (RE)	0
Ausstattung	Excludes Devices
Montagegerüst	WR oder EDF
Gehäusetypp	Innenausbau Modul
Bauhöhe	0000
Platzeinheiten (PLE)	24
Zählerfelder	0
Modulfunktion	N/PE-Sammelschiene und Klemmen horizontal
Farbe	lichtgrau

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100019X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	500 mm
Höhe	150 mm
Tiefe	200 mm
Gewicht	0.969 kg
Einbautiefe (t ₂)	200 mm

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	1.008 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100019X0201
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CPC112297M5601
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
------------------------------------	------------------------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001896 - Verteilerbaugruppe Sammelschienen
ETIM 9	EC001896 - Verteilerbaugruppe Sammelschienen
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27400610
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX041943R9999	ZX1081 12 mm x 600 mm x 5 mm	ZX1081	1	Stück
2CPX041944R9999	ZX1082 12 mm x 850 mm x 5 mm	ZX1082	1	Stück
2CPX041945R9999	ZX1083 12 mm x 1100 mm x 5 mm	ZX1083	1	Stück
2CPX041946R9999	ZX1084 12 mm x 1350 mm x 5 mm	ZX1084	1	Stück
2CPX041955R9999	ZX1093 20 mm x 600 mm x 5 mm	ZX1093	1	Stück
2CPX041956R9999	ZX1094 20 mm x 850 mm x 5 mm	ZX1094	1	Stück
2CPX041957R9999	ZX1095 20 mm x 1100 mm x 5 mm	ZX1095	1	Stück
2CPX041958R9999	ZX1096 20 mm x 1350 mm x 5 mm	ZX1096	1	Stück
2CPX042021R9999	ZX1181 25 mm x 44 mm x 44 mm	ZX1181	1	Stück
2CPX042022R9999	ZX1182 5 mm x 94 mm x 100 mm	ZX1182	1	Stück
2CPX042539R9999	ZX2047 12 mm x 454 mm x 5 mm	ZX2047	1	Stück
2CPX042540R9999	ZX2048 12 mm x 704 mm x 5 mm	ZX2048	1	Stück
2CPX042541R9999	ZX2049 12 mm x 954 mm x 5 mm	ZX2049	1	Stück
2CPX042542R9999	ZX2050 12 mm x 1204 mm x 5 mm	ZX2050	1	Stück
2CPX042798R9999	ZX2051 12 mm x 1454 mm x 5 mm	ZX2051	1	Stück
2CPX042554R9999	ZX2065 20 mm x 454 mm x 5 mm	ZX2065	1	Stück
2CPX042555R9999	ZX2066 20 mm x 704 mm x 5 mm	ZX2066	1	Stück
2CPX042556R9999	ZX2067 20 mm x 954 mm x 5 mm	ZX2067	1	Stück
2CPX042557R9999	ZX2068 20 mm x 1204 mm x 5 mm	ZX2068	1	Stück
2CPX042799R9999	ZX2069 20 mm x 1454 mm x 5 mm	ZX2069	1	Stück
2CPX042579R9999	ZX2095 12 mm x 527 mm x 5 mm	ZX2095	1	Stück
2CPX042580R9999	ZX2096 12 mm x 777 mm x 5 mm	ZX2096	1	Stück
2CPX042581R9999	ZX2097 12 mm x 1027 mm x 5 mm	ZX2097	1	Stück
2CPX042582R9999	ZX2098 12 mm x 1277 mm x 5 mm	ZX2098	1	Stück
2CPX042594R9999	ZX2113 20 mm x 527 mm x 5 mm	ZX2113	1	Stück
2CPX042595R9999	ZX2114 20 mm x 777 mm x 5 mm	ZX2114	1	Stück
2CPX042596R9999	ZX2115 20 mm x 1027 mm x 5 mm	ZX2115	1	Stück
2CPX042597R9999	ZX2116 20 mm x 1277 mm x 5 mm	ZX2116	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Innenausbausystem → CombiLine N - Bausatz
→ Sammelschienensystem ohne Kupferschienen

