



Produkt
Produktdetails

ED122P10

ED122P10 34 mm x 500 mm x 15.5 mm



Allgemeine Informationen	
Typ	ED122P10
Bestellnummer	2CPX062738R9999
EAN	4011617627388
Beschreibung	ED122P10 34 mm x 500 mm x 15.5 mm
Langbeschreibung	Horizontale Quer-Profilschiene, Bausatz unmontiert, Feldbreite 2, für die Feldaufteilung nach oben oder nach unten, inkl. Befestigungsschrauben. Der Einsatz einer Quer-Profilschiene ist notwendig, um unterschiedliche Feldbreiten zu verbinden. Das Systemteil ist passend für das EDF-Montagegerüst.

Technische Daten	
Ausführung	Montageschiene
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Gehäusotyp	Gleitschienen
Montageart	Schraubmontage
Ausführung der Oberfläche	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech

Einbaulage

waagerecht

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100019X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	500 mm
Höhe	34 mm
Tiefe	15.5 mm
Gewicht	2.703 kg

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	2.811 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100019X0201
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CPC112313M5601
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
------------------------------------	------------------------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC002518 - Profil (Schaltschrank)
ETIM 9	EC002518 - Profil (Schaltschrank)
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	73269098
eClass	V11.0 : 27180907
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Innenausbausystem → CombiLine N - Bausatz → Rahmenteile

