



ATX Gaming 800B

- Interlayer X -

Erleben Sie das Gaming-Gehäuse 800B von LC-Power! Interlayer X bietet Ihnen eine Menge Features und eine große Vielfalt an Systemkonfigurationen für ATX-, Micro-ATX- und Mini-ITX-Systeme!

Features:

- I/O-Panel mit: 1x USB 3.0-Typ C-Port, 1x USB 3.0-Port, 2x USB 2.0-Port, HD Audio, RGB-Farbwahl Taste
- Mainboard-Tray für Kabelmanagement
- Gehäuse innen schwarz lackiert
- Design-Frontpanel mit RGB-Beleuchtung
- zwei austauschbare Design-Frontfolien
- bis zu neun Gehäuselüfter* montierbar
- bis zu fünf Festplatten* montierbar
- Netzteil* unten montierbar
- Seitenteil und Frontpanel aus Hartglas
- leichte Demontage des Top-Staubfilters dank Magnetbefestigung

* (Festplatten, Lüfter sowie Netzteil optional erhältlich)

Technische Daten - ATX Gaming 800B

Abmessung (Gehäuse / HxBxT):	485 x 205 x 435 mm	Grafikkarten bis zu:	360 mm Länge
Abmessung (Käfig / HxBxT):	470 x 200 x 395 mm	CPU-Kühler bis zu:	155 mm Bauhöhe
Abmessung (Verpackung / HxBxT):	540 x 280 x 560 mm	Kompatibel mit LiCo:	LC-CC-120-LiCo - ja LC-CC-240-LiCo - ja LC-CC-360-LiCo - nein
Gewicht (Produkt/gesamt):	6,52 / 7,76 kg	Audio-Port:	HD Audio
Integriertes Netzteil:	-	USB 3.0-Port - Typ C:	1
Gehäusertyp:	Midi-Tower	USB 3.0-Port:	1
Motherboard:	ATX, Micro-ATX, Mini-ITX	USB 2.0-Port:	2
5,25"-Einschub extern:	-	Kartenleser:	-
3,5"-Einschub extern:	-	Material:	Metall, Kunststoff, Hartglas
2,5"-Einschub extern:	-	Prüfzeichen:	CE
5,25"-Einschub intern:	-	Gehäusefarbe:	schwarz
3,5"-Einschub intern:	2	Frontblende:	schwarz
2,5"-Einschub intern:	3	Barcode:	4260070127762
PCI-Slots (gesamt/schraubbar):	7/0	Hersteller-Code:	LC-800B-ON
Gehäuselüfter (gesamt/Lieferumfang):	9/0		
	Front: 3x 120 mm		
	Top: 2x 120/140 mm		
	Innenraum: 3x 120 mm		
	Seitlich: -		
	Rückseite: 1x 120 mm		