

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Artikelnr.	35901
Artikelbezeichnung	LED Sockelleuchte SCHWABACH warmweiss inkl. 5m Ver
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940359015



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405409900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Edelstahl / stainless steel
CE	Ja
anschlussfertig	Ja
Schutzgrad IP	44

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	605,00
Produkthöhe in mm	605
Außendurchmesser in mm	118

Elektronische Daten

Fassung	G4
Spannung in V	12
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	12V AC/DC
Schutzklasse	III
Nennleistungsaufnahme in W	1,8
Bemessungsleistungsaufnahme in W	1,8
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Energieeffizienzklasse	A++
Trafo Spannung primär in V	0
Trafo Spannung sekundär in V	0
Trafo Schutzklasse	0
Trafo Maße in mm	0

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	1
Nennlichtstrom in lm	1500
Bemessungslichtstrom in lm	150
Farbtemperatur in K	2700
Lichtfarbe	warmweiß / warm white
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	-

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h	3
Elektrischer Leistungsfaktor	0,6
Zündzeit in Sekunden	0,1
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	80
Quecksilbergehalt in mg	0

Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Verbindungsleitung in mm	5000
--------------------------------	------

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full package
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	130
Tiefe Einzelverpackung in mm	130
Höhe Einzelverpackung in mm	610

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	405
Tiefe Versandkarton in mm	275
Höhe Versandkarton in mm	625
Bruttogewicht Versandkarton in kg	6
Palettenabnahme in Stk	90

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	0
-------------------------	---

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254