



Produktdetails

20 EUJKS-214

SCHUKO® Steckdose - Safety+ alpinweiß - Reflex SI



Allgemeine Informationen	
Typ	20 EUJKS-214
Bestellnummer	2CKA002013A4664
EAN	4011395208502
Beschreibung	SCHUKO® Steckdose - Safety+ alpinweiß - Reflex SI
Langbeschreibung	Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Nur Einzelmontage möglich. SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Shutter (erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620). Reflex SI.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Spreize Schrauben

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Funktion	mit erhöhtem Berührungsschutz
Anzahl Pole	2 P + E
Anzahl Phasen	1
Anzahl Einheiten	1
Anschlussart	Steckklemme
Steckdosentyp	Schutzkontakt (SCHUKO)
Anschlussart	Push-In Klemme
Sicherheitsfunktionen	Safety+

Elektrische Daten

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	0 kA
Bemessungsspannung (U _r)	250 V
Bemessungsstrom (I _n)	16 A
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz

Design

Schalterdesign	Reflex SI
Schalterdesign Variante	Reflex SI Reflex SI Linear
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Nein
Aufdruck	-
RAL Nummer	ähnlich RAL 9010
Farbe	alpinweiß

Abmessungen

Breite	81 mm
Höhe	81 mm
Tiefe	45 mm
Gewicht	74.5 g
Einbautiefe (t ₂)	31 mm
Maßzeichnung	2CKA000097E0516

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E3554
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E2843
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC000125 - Steckdose
eClass	V11.0 : 27144042
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Steckdosen

