



Produktdetails

20 EUGK-35-101
SCHUKO® Steckdosen-Einsatz - mit
Klappdeckel anthrazit - Allwetter 44® (IP44)



Allgemeine Informationen	
Typ	20 EUGK-35-101
Bestellnummer	2CKA002064A0290
EAN	4011395172193
Beschreibung	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz - mit Klappdeckel anthrazit - Allwetter 44® (IP44)
Langbeschreibung	Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E)
Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Spreize Schrauben
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP44

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl Pole	2 P + E
Anzahl Phasen	1
Anzahl Einheiten	1
Anschlussart	Steckklemme
Steckdosentyp	Schutzkontakt (SCHUKO)
Lieferumfang	Dichtring
Anschlussart	Push-In Klemme
Schutzabdeckung	Klappdeckel

Elektrische Daten

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	0 kA
Bemessungsspannung (U _r)	250 V
Bemessungsstrom (I _n)	16 A
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz

Design

Schalterdesign	Allwetter 44® (IP44)
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Nein
Aufdruck	-
RAL Nummer	ähnlich RAL 7021
Farbe	anthrazit

Abmessungen

Breite	70 mm
Höhe	70 mm
Tiefe	48 mm
Gewicht	95.5 g
Einbautiefe (t ₂)	31 mm
Maßzeichnung	2CKA000097E0737

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E4011
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien- Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E3222

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000125 - Steckdose
eClass	V11.0 : 27144042
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories					
Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure	
2CKA001730A0275	Abdeckrahmen 1-fach braun - Allwetter 44® (IP44)	2101-31	1	Stück	
2CKA001730A0258	Abdeckrahmen 1-fach weiß - Allwetter 44® (IP44)	2101-32	1	Stück	
2CKA001730A0276	Abdeckrahmen 1-fach alusilber - Allwetter 44® (IP44)	2101-33	1	Stück	
2CKA001730A0191	Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Allwetter 44® (IP44)	2101-34	1	Stück	
2CKA001730A0225	Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - Allwetter 44® (IP44)	2101-35	1	Stück	
2CKA001730A0277	Abdeckrahmen 2-fach braun - Allwetter 44® (IP44)	2102-31	1	Stück	
2CKA001730A0266	Abdeckrahmen 2-fach weiß - Allwetter 44® (IP44)	2102-32	1	Stück	
2CKA001730A0278	Abdeckrahmen 2-fach alusilber - Allwetter 44® (IP44)	2102-33	1	Stück	
2CKA001730A0209	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Allwetter 44® (IP44)	2102-34	1	Stück	
2CKA001730A0233	Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - Allwetter 44® (IP44)	2102-35	1	Stück	
2CKA001730A0279	Abdeckrahmen 3-fach braun - Allwetter 44® (IP44)	2103-31	1	Stück	
2CKA001730A0274	Abdeckrahmen 3-fach weiß - Allwetter 44® (IP44)	2103-32	1	Stück	
2CKA001730A0280	Abdeckrahmen 3-fach alusilber - Allwetter 44® (IP44)	2103-33	1	Stück	
2CKA001730A0217	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Allwetter 44® (IP44)	2103-34	1	Stück	
2CKA001730A0241	Abdeckrahmen 3-fach anthrazit - Allwetter 44® (IP44)	2103-35	1	Stück	

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Steckdosen

