



Produktdetails

2610/6 W-53

Zugschalter Aus- und Wechselschaltung
grau/blaugrün - ocean®



Allgemeine Informationen	
Typ	2610/6 W-53
Bestellnummer	2CKA001383A0141
EAN	4011395992722
Beschreibung	Zugschalter Aus- und Wechselschaltung grau/blaugrün - ocean®
Langbeschreibung	Zugschalter Aus- und Wechselschaltung Mit Schraubklemmen.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Verdrahtungsplan	2CKA000097E0045
Montageart	Aufputzmontage
Befestigungsart	Schraube
Montage-Ausrichtung	senkrecht

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP44
-----------	------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Schaltungsart	Aus- und Wechselschaltung
Bedienteilausführung	Zugschnur
Anschlussart	Steckklemme
Beleuchtung	wahlweise

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U _r)	250 V
Bemessungsstrom (I _n)	10 A
Maximaler Schaltstrom	Leuchtstofflampen 10 A
Leistung / Watt	LEDi / CFLi 100 W

Design

Schalterdesign	ocean®
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Ja
RAL Nummer	ähnlich RAL 7035
Farbe	grau/blaugrün

Abmessungen

Breite	74 mm
Höhe	83 mm
Tiefe	55 mm
Gewicht	124 g

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E0358
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	01dc88d8-e194-4c1d-8713-0a0567722b9d Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	01dc88d8-e194-4c1d-8713-0a0567722b9d Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0264
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC001590 - Installationsschalter
eClass	V11.0 : 27144053
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories				
Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001761A1489	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2136 W-53	1	Stück
2CKA001761A1491	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2139 W-53	1	Stück
2CKA001761A1492	Kanaleinführung blaugrün - ocean®	2086 W-53	1	Stück
2CKA001716A0042	Montageplatte metall - ocean®	2609 WS	1	Stück
2CKA001799A0882	Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück
2CKA001761A1503	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2137/10 W-53	1	Stück
2CKA001761A1506	Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2137/11 W-53	1	Stück
2CKA001761A1490	Leitungsdurchführung blaugrün - ocean®	2138 W-53	1	Stück

Kategorien
Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Mechanische Bedienelemente

