



Produktdetails

2601/6 WDI

Schalter Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe blau - Busch-Duro 2000® WDI



Allgemeine Informationen

Typ	2601/6 WDI
Bestellnummer	2CKA001084A0797
EAN	4011395026502
Beschreibung	Schalter Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe blau - Busch-Duro 2000® WDI
Langbeschreibung	Wippschalter Aus- und Wechselschaltung Wippschalter, Aus- und Wechselschaltung

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Verdrahtungsplan	2CKA000097E0045
Montageart	Aufputzmontage
Befestigungsart	Schraube

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
-----------	------

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Funktion	mit Beleuchtung
Anzahl Wippschalter	1
Schaltungsart	Aus- und Wechselschaltung
Bedienteilausführung	Wippe/Taste
Anschlussart	Steckklemme
Leuchtmittel	Glimmlampe
Beleuchtung	beleuchtet

Elektrische Daten	
Bemessungsspannung (U _r)	250 V
Bemessungsstrom (I _n)	16 A
Maximaler Schaltstrom	Leuchtstofflampen 16 A
Leistung / Watt	LEDi / CFLi 200 W

Design	
Schalterdesign	Busch-Duro 2000® WDI
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Nein
RAL Nummer	ähnlich RAL 5010
Farbe	blau

Abmessungen	
Breite	74 mm
Höhe	93 mm
Tiefe	54 mm
Gewicht	160 g
Maßzeichnung	2CKA000097E0614

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E0287
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	a61b1624-9949-4c53-9475-730eb8a4ae86 Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	a61b1624-9949-4c53-9475-730eb8a4ae86 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0189

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC001590 - Installationsschalter
eClass	V11.0 : 27144053
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories					
Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure	
2CKA001714A0237	Tastersymbol mit Symbol "Schlüssel" glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2145 TR	1	Stück	
2CKA001714A0245	Tastersymbol transparent	2145-12	1	Stück	
2CKA001714A0229	Tastersymbol mit Symbol "Klingel" glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2145 KI	1	Stück	
2CKA001714A0203	Tastersymbol glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2145 N	1	Stück	
2CKA001784A0024	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß Glühlampe 3 ... 8 V - ocean®	8333-1	1	Stück	
2CKA001784A0321	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V - ocean®	8346-1	1	Stück	
2CKA001784A0719	Glühlampe mit Anschlussleitung Schalter/Taster weiß Glühlampe 24 V - ocean®	8358	1	Stück	
2CKA001784A0529	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß Glühlampe 12 V - ocean®	8335-1	1	Stück	
2CKA001784A0016	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V - ocean®	8332-1	1	Stück	
2CKA001761A0808	Leitungseinführung blau - Busch-Duro 2000® WDI	2081	1	Stück	
2CKA001761A0899	Leitungseinführung blau - Busch-Duro 2000® WDI	2083 WD-503	1	Stück	
2CKA001761A0782	Leitungseinführung blau - Busch-Duro 2000® WDI	2079	1	Stück	
2CKA001761A1368	Leitungseinführung grau - Busch-Duro 2000® WDI	2070	1	Stück	
2CKA001761A1376	Leitungseinführung grau - Busch-Duro 2000® WDI	2071	1	Stück	

Kategorien
Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Mechanische Bedienelemente

